

6개 및 8개 버킷 옵션을 갖춘 밀폐형 가변 주파수 회전식 시료 분할기

품목 번호: KT-TX



소개

이 밀폐형 가변 주파수 회전식 시료 분할기로 대표 시료 채취를 달성하십시오. GB474 표준에 맞춰 설계되었으며, SUS304 구조, 조절 가능한 진동 공급 장치, 가변 속도 제어, 분진 추출 기능 및 산업용 테스트를 위한 퀵 릴리스 6개 또는 8개 버킷 구성을 특징으로 합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
석탄 및 에너지 테스트	GB474 표준에 따른 발열량, 회분 및 휘발분 분석을 위한 원탄, 파쇄탄 및 코크스용 석탄 준비.	벌크 석탄 로트의 완전한 통계적 대표성을 보장하여 실험실 분석 오류를 줄입니다.
광업 및 광석 추출	XRF 또는 습식 화학 분석 전 원료 철광석, 소결광, 펄릿 광석 및 비철 광물 분획 분할.	견고한 SUS304 구조는 시료 오염 없이 고도로 연마성인 광물 미분을 견딥니다.
야금 및 코크스 품질	제철소 품질 관리 부서에서 야금용 코크스, 슬래그, 플럭스 재료 및 페로알로이의 균일한 하위 시료 채취.	모든 버킷에서 동일한 입자 크기 분포를 유지하면서 최대 1800 kg/h의 높은 처리량을 처리합니다.
건축 자재 및 골재	물리적 및 화학적 규정 준수 테스트를 위한 석회석, 시멘트 클링커, 석고 및 원석 골재 시료의 하위 분할.	먼지 밀폐 작동으로 미세분 손실을 방지하여 미세 골재 시료의 실제 입자 크기 분포를 보존합니다.
화학 및 비료 가공	입상 비료, 폴리머 펄릿, 촉매 담체 및 산업용 광물염의 정밀 분할.	매끄럽고 오염되지 않는 스테인리스 스틸 경로로 배치 간 화학적 교차 오염을 제로화합니다.
과학 연구 및 제3자 실험실	계약 연구, 지질 조사 및 표준 참조 물질 생산을 위한 벌크 시료 분할.	무단 VFD 속도 조절을 통해 샘플거나 비표준적인 시료 유형에 분할 메커니즘을 정밀하게 맞출 수 있습니다.

사양 매개변수	KT-TX-600	KT-TX-500M	KT-TX-400M
인클로저 유형	개방형	완전 밀폐형	완전 밀폐형
분할 입자 크기 (mm)	< 6 ~ < 25	< 6 ~ < 25	< 3 ~ < 13
분할 비율	1/2 - 1/8	1/2 - 1/8	1/2 - 1/8
공급 호퍼 용량 (kg)	45	40	16
시료 버킷 용량 (kg)	10	5	2
시료 버킷 수	8 (또는 6개 옵션)	8 (또는 6개 옵션)	8 (또는 6개 옵션)
처리량 / 생산 속도 (kg/h)	1200 - 1800	1200 - 1800	600 - 1200
무단 속도 범위 (r/min)	4 - 60	4 - 60	4 - 60
VFD 모터 출력 (kW)	1.1	1.1	0.75
작동 전압 (V)	380	380	380
전체 치수 (mm)	1300 × 620 × 1300	1300 × 620 × 1300	920 × 460 × 940

사양 매개변수	KT-TX-600	KT-TX-500M	KT-TX-400M
장비 질량 (kg)	160	160	100
제작 재료	SUS304 스테인리스 스틸	SUS304 스테인리스 스틸	SUS304 스테인리스 스틸
집진 포트 연결	표준 집진 준비 완료	표준 집진 준비 완료	표준 집진 준비 완료