

실험실용 버튼 배터리 분해 및 밀봉 몰드

품목 번호: PCKM



소개

간단한 밀봉 및 분해 몰드는 일반 태블릿 프레스에서 직접 사용할 수 있어 비용을 절감하고 편리하며 빠르며 버튼 배터리를 밀봉하고 분해하는 데 사용할 수 있습니다. 다른 사양은 맞춤 설정할 수 있습니다.

자세히 알아보기

기기 모델	버튼 배터리 제거 몰드	버튼 배터리 밀봉 몰드
분해 다이	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항	CR16, CR20, CR24, CR30 선택 사항
분해 압력		0.8-1.2톤
치수	Φ60*140mm(L*H)	Φ60X140mm(LXH)
무게	1.85kg	1.85kg

밀봉 몰드 크기 다이어그램