

## 씰링 및 씰링 해제 금형 버튼 배터리 씰링 금형

품목 번호: PCKM



### 소개

간단한 밀봉 및 분해 금형은 일반 태블릿 프레스에 직접 사용할 수 있어 비용을 절감하고 편리하고 빠르며 버튼 배터리를 캡슐화 및 분해하는 데 사용할 수 있습니다. 다른 사양은 사용자 정의 할 수 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

사양	씰링 및 언씰링 금형	버튼 배터리 씰링 몰드-1	버튼 배터리 씰링 몰드-2
몰드 기능	씰링 및 언씰링	씰링	씰링
씰링 압력	일반적으로 0.8-1.2톤 사이		
제거 압력	일반적으로 0.4톤 사이	/	
치수 및 무게	/	Φ60*140mm(L*H) 1.85kg	

씰링 몰드 크기 다이어그램