

측면 창 광학 전해 전기화학 전지

품목 번호: ELCOS



소개

측면 창 광학 전해 전지로 신뢰할 수 있고 효율적인 전기화학 실험을 경험해 보세요. 내식성과 완벽한 사양을 자랑하는 이 전지는 맞춤 제작이 가능하며 오래 사용할 수 있도록 제작되었습니다.

자세히 알아보기

사양	50ml ~ 1000ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
밀봉 형태	나사
재질	유리 + PTFE
전해 전지 개구부	전극 구멍 3개(6mm), 공기 구멍 2개(3mm), 맞춤형 개구부 사용 가능

사양	50ml ~ 1000ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
밀봉 형태	나사
재질	PTFE
전해 전지 개구부	전극 구멍 3개(6mm), 공기 구멍 2개(3mm), 맞춤형 개구부 사용 가능