

단일 수평 용기 밀

품목 번호: KT-JM3000



소개

KT-JM3000은 3000ml 이하의 볼 밀링 탱크를 배치하기 위한 혼합 및 연삭 기기입니다. 주파수 변환 제어를 채택하여 타이밍, 정속, 방향 변경, 과부하 보호 및 기타 기능을 실현합니다.

[자세히 알아보기](#)

처리 원리	마찰
애플리케이션 샘플 특징	미세 중간에서 낮은 경도 부서지기 쉬움 건조하거나 점성이 낮음
가공 유형	연삭 혼합
최대 사출 크기	< 5mm 미만
샘플 입자 크기 범위	1-20um
볼 밀 용기 수	1
사용 가능한 최대 볼 밀링 탱크 용량	3000ml
사용 가능한 최소 밀링 용기 용량	250ml
볼 밀링 탱크 옵션 재질	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 나일론 스테인리스 스틸 폴리우레탄 등
그라인딩 미디어 옵션 유형	구형 원통형
그라인딩 볼 옵션 재질	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 스테인리스 스틸 커런덤
연삭 방법	건식 연삭 습식 연삭
고무 롤러 개수:	스틱 2개
고무 롤러 속도	900 r/min
고무 롤러 커버 재질	폴리우레탄
고무 롤러 이동 방식	전기 제어
순 중량	48kg
치수	680*430*430mm
보호 등급:	IP65
표준	CE