

실험실용 소형 사출 성형기

품목 번호: RPM-09



소개

소형 사출 성형기는 빠르고 안정적인 움직임, 우수한 제어력과 반복성, 뛰어난 에너지 절약 효과를 제공합니다. 제품은 자동으로 낙하 및 성형될 수 있으며, 기계 본체가 낮아 재료 투입이 편리하고 유지보수가 용이하며 설치 장소에 높이 제한이 없습니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-09
제어 모드	PID 제어 또는 PLC 프로그램 제어
캘린더 롤러	2-4 (또는 맞춤형)
롤러 직경	120mm, 160mm, 200mm (또는 맞춤형)
캘린더 롤러 설치 방법	수직 또는 병렬
필름 두께 범위	0.1mm~5mm (또는 맞춤형)
롤러 속도	0-30r/min (조절 가능)
모터 동력	4kw (또는 맞춤형)
엔와인딩 장치	마찰 롤
와인딩 장치	마찰 와인딩
부피 (W*D*H)	1300*950*1600mm
무게 (kg)	약 900kg 약 900kgs
전원 공급 장치	3상, AC380V