

## 소형 사출 성형기

품목 번호: RPM-09



### 소개

소형 사출 성형기는 빠르고 안정적인 움직임, 우수한 제어 성 및 반복성, 슈퍼 에너지 절약, 제품을 자동으로 떨어 뜨리고 성형 할 수 있으며 기계 본체가 낮고 공급이 편리하며 유지 관리가 쉽고 설치 현장에 높이 제한이 없습니다.

### [자세히 알아보기](#)

모델 번호	RPM-09
제어 모드	PID 제어 또는 PLC 프로그램 제어
캘린더링 롤러	2-4(또는 사용자 지정)
롤러 직경	120mm, 160mm, 200mm(or customized)
캘린더 롤러의 설치 방법	수직 또는 평행
필름 두께 범위	0.1mm~5mm(또는 사용자 지정)
롤러 속도	0-30r/min(조정 가능)
모터 파워	4kw(또는 맞춤형)
풀기 장치	마찰 롤
와인딩 장치	마찰 와인딩
부피(W*D*H)	1300*950*1600mm
무게(kg)	약 900kg 약 900kg
전원 공급 장치	3층, AC380V