

소형 실험실 고무 캘린더 기계

품목 번호: RPM-08



소개

소형 실험실 고무 캘린더 기계는 얇고 연속적인 플라스틱 또는 고무 재료 시트를 생산하는 데 사용됩니다.

일반적으로 실험실, 소규모 생산 시설 및 프로토타입 환경에서 정밀한 두께와 표면 마감을 가진 필름, 코팅 및 라미네이트를 만드는 데 사용됩니다.

자세히 알아보기

모델 번호	RPM-08
제어 모드	PID 제어 또는 PLC 프로그램 제어
캘린더 롤러	2-4개 (또는 맞춤형)
롤러 직경	120mm, 160mm, 200mm (또는 맞춤형)
캘린더 롤러 설치 방법	수직 또는 평행
필름 두께 범위	0.1mm~5mm (또는 맞춤형)
롤러 속도	0-30r/min (조절 가능)
모터 출력	4kw (또는 맞춤형)
풀림 장치	마찰 롤
권취 장치	마찰 권취
크기 (W*D*H)	1300*950*1600mm
무게 (kg)	약 900kg 약 900kg
전원 공급 장치	3상, AC380V