

실험실용 특수 모양 프레스 몰드

품목 번호: PMT



소개

세라믹부터 자동차 부품까지 다양한 응용 분야를 위한 고압 특수 모양 프레스 몰드를 만나보세요. 다양한 모양과 크기의 정밀하고 효율적인 몰딩에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

기기 모델	PMT
샘플 모양	
다이 가열	합금 공구강: Cr12MoV
인텐터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ6, Φ8, Φ10, Φ15, Φ20mm(M)
캐비티 깊이	40mm (N)
치수	Φ53*120mm (L*H)
무게	1.4Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	