

특수 형상 프레스 금형

품목 번호: PMT



소개

세라믹부터 자동차 부품까지 다양한 응용 분야를 위한 고압 특수 형상 프레스 금형에 대해 알아보세요. 다양한 모양과 크기의 정밀하고 효율적인 성형에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| | |
|----------------------|------------------------|
| 장비 모델 | PMT |
| 샘플 형상 | |
| 다이 가열 | 합금 공구강: Cr12MoV |
| 압자 경도 | HRC60-HRC62 |
| 샘플 크기 | Φ6、Φ8、Φ10、Φ15、Φ20mm(M) |
| 캐비티 깊이 | 40mm(N) |
| 치수 | Φ53*120mm(L*H) |
| 무게 | 1.4Kg |
| 유압식 파우더 프레스 크기 다이어그램 | |