

진공 스테이션 화학 기상 증착 시스템 장비 기계가 있는 분할 챔버 Cvd 튜브 퍼니스

품목 번호: KT-CTF12



소개

직관적인 샘플 확인 및 빠른 냉각을 위한 진공 스테이션이 있는 효율적인 분할 챔버 CVD 퍼니스. MFC 질량 유량계 제어가 정확한 최대 1200°C의 최고 온도.

자세히 알아보기

퍼니스 모델	KT-CTF12-60
최대 온도	1200°C
일정한 작업 온도	1100°C
퍼니스 튜브 재질	고순도 석영
퍼니스 튜브 직경	60mm
가열 구역 길이	1x450mm
챔버 재질	일본 알루미늄 섬유
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일
가열 속도	0-20°C/분
열전대	내장 K 타입
온도 컨트롤러	디지털 PID 컨트롤러/터치 스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
슬라이딩 거리	600mm
가스 정밀 제어 장치	
유량계	MFC 질량 유량계
가스 채널	4 채널
유량	MFC1: 0-5SCCM O2 MFC2: 0-20SCCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2
선형성	±0.5% F.S.
반복성	±0.2% F.S.
파이프 라인 및 밸브	스테인리스 스틸
최대 작동 압력	0.45MPa

유량계 컨트롤러 디지털 노브 컨트롤러/터치 스크린 컨트롤러

표준 진공 장치(선택 사항)

진공 펌프 로터리 베인 진공 펌프

펌프 유량 4L/S

진공 흡입구 KF25

진공 게이지 피라니/저항 실리콘 진공 게이지

정격 진공 압력 10Pa

고진공 장치(선택 사항)

진공 펌프 로터리 베인 펌프 + 분자 펌프

펌프 유량 4L/S+110L/S

진공 흡입구 KF25

진공 게이지 복합 진공 게이지

정격 진공 압력 6x10⁻⁵Pa

위 사양 및 설정은 맞춤 설정 가능

아니요.	설명	수량
1	퍼니스	1
2	석영 튜브	1
3	진공 플랜지	2
4	튜브 열 블록	2
5	튜브 열 블록 후크	1
6	내열 장갑	1
7	정밀 가스 제어	1
8	진공 장치	1
9	작동 설명서	1