

실험실 유압 프레스 분리형 전기 실험실 펠렛 프레스

품목 번호: PCES



소개

다양한 크기로 제공되며 재료 연구, 제약 및 세라믹에 이상적인 분리형 전기 실험실 프레스로 효율적으로 샘플을 준비하십시오. 이 휴대용 및 프로그래밍 가능한 옵션으로 더 큰 다용성과 더 높은 압력을 즐기십시오.

자세히 알아보기

기기 모델	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
압력 범위	0-40톤	0-65톤	1-100톤	1-150톤	1-200톤
피스톤 직경	130mm (d)	160mm (d)	200mm (d)	250mm (d)	290mm (d)
가압 공정	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압
압력 변환	자동 변환 압력	자동 변환 압력	자동 변환 압력	자동 변환 압력	자동 변환 압력
디스플레이	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD
장비 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호	유기 유리 도어가 있는 강판 보호
실린더 스트로크 (T)	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	160×300mm(M×N)	220×300mm(M×N)	260×250mm(M×N)	285×290mm(M×N)	290×300mm(M×N)
외부 치수	500×700×800mm(L×W×H)	580×700×800mm(L×W×H)	850×500×950mm(L×W×H)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
전원 공급 장치	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)	1500W(220V/110V)
무게	200kg	280kg	520kg	620kg	850kg