

분할 전기 실험실 펠릿 프레스 40T / 65T / 100T / 150T / 200T

품목 번호: PCES



소개

다양한 크기로 제공되며 재료 연구, 약학 및 세라믹에 이상적인 분할형 전기 실험실 프레스로 샘플을 효율적으로 준비하세요. 프로그래밍이 가능한 이 휴대용 옵션으로 더 높은 압력과 다양한 기능을 활용하세요.

자세히 알아보기

기기 모델	PCES-40T	PCES-65T	PCES-100T	PCES-150T	PCES-200T
압력 범위	0-40톤	0-65톤	1-100톤	1-150톤	1-200톤
피스톤 직경	130mm(d)	160mm(d)	200mm(d)	250mm(d)	290mm(d)
가압 프로세스	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압	프로그램 가압
압력 변환	자동으로 변환된 압력	자동으로 변환된 압력	자동으로 변환된 압력	자동으로 변환된 압력	자동으로 변환된 압력
디스플레이	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD	7인치 LCD
장비 보호	유기 유리 도어로 강판 보호	유기 유리 도어로 강판 보호	오가닉 글라스 도어로 강판 보호	오가닉 글라스 도어로 강판 보호	유기 유리 도어를 사용한 강판 보호
실린더 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
공간 크기	160×300mm(M×N)	220×300mm(M×N)	260×250mm(M×N)	285×290mm(M×N)	290×300mm(M×N)
외부 치수	500×700×800mm(L×W×H)	580×700×800mm(L×W×H)	850×500×950mm(L×W×H)	950×600×1000mm(L×W×H)	1000×650×1050mm(L×W×H)
전원 공급 장치	1500W(220V/110V)	1500w(220v/110v)	1500w(220V/110V)	1500w(220V/110V)	1500W(220V/110V)
무게	200kg	280kg	520kg	620kg	850kg