

실험실 머플로용 알루미나(Al₂O₃) 세라믹 도가니

품목 번호: KM-C01



소개

알루미나 세라믹 도가니는 일부 재료 및 금속 용융 도구에 사용되며 바닥이 평평한 도가니는 더 나은 안정성과 균일성으로 더 큰 배치의 재료를 용융 및 처리하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 0.9ml(45x8x6mm) | 9ml(60x30x10mm) | 30ml(60x40x20mm) | 185ml(80x80x40mm) | 13ml(100x30x10mm) | 300ml(100x100x40mm) | 510ml(120x120x50mm) | 800ml(200x100x50mm) |
| 2ml(30x20x10mm) | 10ml(50x20x20mm) | 35ml(60x30x30mm) | 75ml(90x60x20mm) | 25ml(100x30x15mm) | 750ml(100x100x100mm) | 520ml(140x140x38mm) | 2600ml(200x200x80mm) |
| 3ml(25x15x15mm) | 10ml(60x30x14mm) | 40ml(50x50x25mm) | 165ml(90x60x40mm) | 35ml(100x30x20mm) | 330ml(115x115x35mm) | 425ml(150x150x30mm) | 3300ml(200x200x100mm) |
| 3.5ml(20x20x17mm) | 16ml(60x30x15mm) | 57ml(75x75x15mm) | 200ml(90x60x45mm) | 59ml(100x30x30mm) | 90ml(120x60x20mm) | 750ml(150x150x50mm) | 3900ml(250x250x80mm) |
| 4ml(50x20x10mm) | 20ml(60x30x20mm) | 68ml(65x65x25mm) | 170ml(90x90x30mm) | 47ml(100x40x20mm) | 190ml(120x60x40mm) | 1290ml(150x150x80mm) | 4800ml(250x250x100mm) |
| 5ml(30x20x17mm) | 25ml(50x40x20mm) | 100ml(65x65x35mm) | 300ml(90x90x45mm) | 110ml(100x50x30mm) | 205ml(120x80x30mm) | 800ml(160x160x45mm) | 11000ml(330*330*120mm) |
| 7ml(50x20x15mm) | 26ml(50x25x35mm) | 110ml(70x70x30mm) | 22ml(100x20x20mm) | 150ml(100x100x25mm) | 260ml(120x80x40mm) | 1460ml(180x180x60mm) | |
| 3.5ml(20x20x17mm) | 10ml(60x30x14mm) | 25ml(100x30x20mm) | 125ml(98x72x28mm) | | | | |
| 5.5ml(45x22x13mm) | 15ml(30x30x30mm) | 30ml(80x40x17mm) | 1800ml(380x135x60mm) | | | | |
| 9ml(60x25x15mm) | 15ml(60x30x15mm) | 50ml(90x60x17mm) | | | | | |
| 10ml(50x28x14mm) | 22ml(100x25x15mm) | 84ml(120x60x18mm) | | | | | |
| 9ml(60x25x15mm) | 50ml(85x30x40mm) | 125ml(98x72x28mm) | 1050ml(150x150x60mm) | 1800ml(380x135x60mm) | | | |
| 15ml(60x30x15mm) | 84ml(120x60x18mm) | 460ml(160x120x35mm) | 1290ml(150x150x80mm) | 4000ml(225x225x100mm) | | | |
| 15ml(30x30x30mm) | 95ml(120x100x15mm) | 710ml(155x120x50mm) | 1800ml(150x100x150mm) | | | | |
| 22ml(100x25x15mm) | 100ml(100x50x30mm) | 900ml(120x120x100mm) | 4400ml(200x150x200mm) | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0.9ml(45x8x6mm) | 59ml(100x30x30mm) | 260ml(100x100x35mm) | 1880ml(340x220x35mm) | 6900ml(330x330x80mm) |
| 3ml(25x15x15mm) | 84ml(65x65x30mm) | 425ml(150x150x30mm) | 3120ml(300x150x90mm) | 14L(330x330x160mm) |
| 5ml(30x20x17mm) | 170ml(170x53x30mm) | 445ml(100x100x60mm) | 3300ml(200x200x100mm) | |
| 16ml(40x30x20mm) | 200ml(115x90x30mm) | 1090ml(140x140x70mm) | 3760ml(300x200x80mm) | |
| 35ml(70x30x30mm) | 230ml(115x65x45mm) | 1260ml(160x120x85mm) | 4000ml(235x165x130mm) | |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 큰 것 하나(50x40x20)와 작은 것 두 개(30x20x17) | 큰 것 1개(90x65x30) 작은 것 4개(50x20x20) | 큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 4개(20x20x17) | 큰 것 1개(115x90x30) 작은 것 5개(75x20x20) | 큰 것 하나(120x60x20)와 작은 것 두 개(50x40x20) |
| 큰 것 하나(80x80x40)와 작은 것 두 개(60x30x30) | 큰 것 하나(90x65x30)와 작은 것 두 개(50x40x20) | 대형 1개(100x30x20) 및 소형 3개(30x20x17) | 대형 1개(115x115x35) 및 소형 3개(100x30x20) | 큰 것 하나(120x60x20)와 작은 것 두 개(100x20x20) |
| 큰 것 1개(90x60x20) 작은 것 4개(50x20x20) | 대형 1개(90x65x30) 및 소형 3개(52x25x23) | 대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ28x17) 3개 | 큰 것 하나(120x30x15) 작은 것 다섯 개(20x20x17) | 큰 것 하나(120x60x20) 작은 것 다섯 개(50x20x20) |
| 대형 1개(90x60x17) 및 소형 3개(50x28x1) | 대형 1개(100x30x15) 및 소형 3개(30x20x10) | 대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ30x30) 3개 | 대형 1개(115x115x35) 및 소형 3개(100x30x20) | 대형 1개(120x60x40) 및 소형 3개(40x35x25) |
| 큰 것 하나(90x60x20)와 작은 것 두 개(50x40x20) | 큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26) | 큰 것 1개(100x100x40) 작은 것 9개(10ml) | 큰 것 1개(120x35x18) 작은 것 7개(25x15x15) | 대(120x80x30) 1개 소(20ml) 6개 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| 큰 것 하나(90x60x20)와 작은 것 다섯 개(80x10x10) | 대형(100x30x20) 1개 및 소형(φ20x20) 4개 | 대형(115x65x45) 1개 및 소형(50x25x35) 4개 | 큰 것 하나(120x60x18)와 작은 것 네 개(50x28x14) | 대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개 |
| 대(φ58x60) 1개, 소(φ16x50) 7개 | 대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ28x17) 3개 | 큰 것 1개(120x60x20) 작은 것 2개(100x20x20 반환) | | |
| 대형(φ70x70) 1개 및 소형(φ28x58) 3개 | 큰 것 1개(100x40x20)와 작은 것 3개(φ30x30) | 큰 것 1개(120x60x40)와 작은 것 3개(40x35x25 반환) | | |
| 대형(100x30x20) 1개 및 소형(φ20x20) 4개 | 1개 대형(100x100x40) 9개 소형(10ml 레귤러) | 대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개 | | |
| 큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26) | 큰 것 1개(115x65x45) 작은 것 4개(50x25x35) | 큰 것 1개(120x80x30) 작은 것 6개(높이 20ml) | | |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2ml(50x10x10mm) | 7ml(50x20x15mm) | 68ml(65x65x25mm) | 110ml(100x50x30mm) | 165ml(90x60x40mm) | 1000ml(150x110x80) |
| 2.5ml(70x12x7mm) | 15ml(75x20x20mm) | 75ml(90x60x20mm) | 115ml(65x65x35mm) | 170ml(90x90x30mm) | 2000ml(160x140x120mm) |
| 4ml(50x20x10mm) | 34ml(150x20x20mm) | 85ml(120x60x18mm) | 120ml(90x65x30mm) | 185ml(80x80x40mm) | 2600ml(200x200x80mm) |
| 4.5ml(80x10x10mm) | 57ml(75x75x15mm) | 80ml(120x60x18mm) | 135ml(95x68x28mm) | 185ml(94x68x38mm) | 4800ml(250x250x100mm) |
| 7ml(50x25x10mm) | 63ml(150x45x20mm) | 90ml(120x60x20mm) | 160ml(78x28x107) | 520ml(140x140x38mm) | |
| 구멍이 있는 1.5ml(30x10x9.5mm) | 60ml(100x43x26mm) | | | | |
| 19ml(100x24x17) | 114ml(100x56x35mm) | | | | |

| | |
|------------------|--------------------|
| 24ml(73x30x22mm) | 175ml(100x84x35mm) |
|------------------|--------------------|

36ml(100x27x27mm) 다른 사양은 사용자 정의 할 수 있습니다

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 뚜껑 포함 0.9ml(45x8x6mm) | 뚜껑 포함 26ml(50x25x35mm) | 뚜껑 포함 80ml(120x60x18mm) | 뚜껑 포함 150ml (100x100x25mm) | 뚜껑 포함 330ml (115x115x35mm) | 뚜껑 포함 520ml (140x140x38mm) |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 뚜껑 포함 3ml(25x15x15mm) | 뚜껑 포함 40ml (50x50x25mm) | 뚜껑 포함 84ml(65x65x30mm) | 뚜껑 포함 160ml (78x28x107mm) | 뚜껑 포함 370ml (200x100x25mm) | 뚜껑 포함 750ml (150x150x50mm) |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 뚜껑 포함 4ml(50x20x10mm) | 뚜껑 포함 59ml(100x30x30mm) | 뚜껑 포함 100ml(65x65x35mm) | 뚜껑 포함 170ml(90x90x30mm) | 뚜껑 포함 425ml (150x150x30mm) | 뚜껑 포함 800ml (200x100x50mm) |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 뚜껑 포함 7ml(50x20x15mm) | 뚜껑 포함 60ml(105x105x12mm) | 뚜껑 포함 100ml (100x50x30mm) | 뚜껑 포함 260ml (100x100x35mm) | 뚜껑 포함 445ml (100x100x60mm) | 뚜껑 포함 900ml (120x120x100mm) |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 뚜껑 포함 7ml(50x25x10mm) | 뚜껑 포함 68ml(65x65x25mm) | 뚜껑 포함 110ml (70x70x30mm) | 뚜껑 포함 310ml (105x105x40mm) | 뚜껑 포함 510ml (120x120x50mm) | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|

| | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 4ml(50x20x10mm) | 26ml(50x25x35mm) | 195ml(85x80x40mm) | 800ml(200x100x50mm) | 3100ml(220x220x80mm) |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|

| | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 5.5ml(100x10x10mm) | 30ml(60x40x20mm) | 200ml(90x60x45mm) | 1100ml(305x90x60mm) | 298ml(200x100x30mm) |
|--------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|

| | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 10ml(75x18x14mm) | 35ml(120x30x15mm) | 205ml(120x80x30mm) | 1480ml(200x200x50mm) |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|

| | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 16ml(60x30x15mm) | 150ml(100x100x25mm) | 210ml(85x85x40mm) | 2400ml(250x155x80mm) |
|------------------|---------------------|-------------------|----------------------|

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 20ml(52x25x23mm) | 190ml(120x60x40mm) | 370ml(200x100x25mm) | 2830ml(300x180x70mm) |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 뚜껑 포함 1050ml (150x150x60mm) | 뚜껑 180x180x60 포함 1460ml | 뚜껑 200x200x80 포함 2600ml | 뚜껑 포함 6900ml(330x330x80mm) |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 뚜껑 포함 1090ml (140x140x70mm) | 뚜껑 200x200x50 포함 1480ml | 커버 포함 4400ml(200x150x200mm) | 커버 330x330x120 포함 11000ml |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 뚜껑 포함 1290ml (150x150x80mm) | 커버 300x180x70 포함 2830ml | 커버 포함 4800ml(250x250x100mm) | 커버 포함 14L(330x330x160mm) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| 뚜껑이 있는 4ml 20x20x18mm | 뚜껑이 있는 3.5ml 20x20x17mm |
|--------------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------|-----------------------|
| 800ml(130x120x75mm) | 1300ml(130x120x115mm) |
|---------------------|-----------------------|