

## 실험실 머플로용 고급 정밀 알루미나 Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> 세라믹 도가니

품목 번호: KM-C01



### 소개

알루미나 세라믹 도가니는 일부 재료 및 금속 용해 도구에 사용되며, 평평한 바닥 도가니는 더 나은 안정성과 균일성을 위해 더 많은 양의 재료를 용해하고 가공하는 데 적합합니다.

### 자세히 알아보기

|                   |                  |                   |                   |                     |                      |                      |                        |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 0.9ml(45x8x6mm)   | 9ml(60x30x10mm)  | 30ml(60x40x20mm)  | 185ml(80x80x40mm) | 13ml(100x30x10mm)   | 300ml(100x100x40mm)  | 510ml(120x120x50mm)  | 800ml(200x100x50mm)    |
| 2ml(30x20x10mm)   | 10ml(50x20x20mm) | 35ml(60x30x30mm)  | 75ml(90x60x20mm)  | 25ml(100x30x15mm)   | 750ml(100x100x100mm) | 520ml(140x140x38mm)  | 2600ml(200x200x80mm)   |
| 3ml(25x15x15mm)   | 10ml(60x30x14mm) | 40ml(50x50x25mm)  | 165ml(90x60x40mm) | 35ml(100x30x20mm)   | 330ml(115x115x35mm)  | 425ml(150x150x30mm)  | 3300ml(200x200x100mm)  |
| 3.5ml(20x20x17mm) | 16ml(60x30x15mm) | 57ml(75x75x15mm)  | 200ml(90x60x45mm) | 59ml(100x30x30mm)   | 90ml(120x60x20mm)    | 750ml(150x150x50mm)  | 3900ml(250x250x80mm)   |
| 4ml(50x20x10mm)   | 20ml(60x30x20mm) | 68ml(65x65x25mm)  | 170ml(90x90x30mm) | 47ml(100x40x20mm)   | 190ml(120x60x40mm)   | 1290ml(150x150x80mm) | 4800ml(250x250x100mm)  |
| 5ml(30x20x17mm)   | 25ml(50x40x20mm) | 100ml(65x65x35mm) | 300ml(90x90x45mm) | 110ml(100x50x30mm)  | 205ml(120x80x30mm)   | 800ml(160x160x45mm)  | 11000ml(330*330*120mm) |
| 7ml(50x20x15mm)   | 26ml(50x25x35mm) | 110ml(70x70x30mm) | 22ml(100x20x20mm) | 150ml(100x100x25mm) | 260ml(120x80x40mm)   | 1460ml(180x180x60mm) |                        |

|                   |                   |                   |                      |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 3.5ml(20x20x17mm) | 10ml(60x30x14mm)  | 25ml(100x30x20mm) | 125ml(98x72x28mm)    |
| 5.5ml(45x22x13mm) | 15ml(30x30x30mm)  | 30ml(80x40x17mm)  | 1800ml(380x135x60mm) |
| 9ml(60x25x15mm)   | 15ml(60x30x15mm)  | 50ml(90x60x17mm)  |                      |
| 10ml(50x28x14mm)  | 22ml(100x25x15mm) | 84ml(120x60x18mm) |                      |

|                   |                    |                      |                       |                       |
|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9ml(60x25x15mm)   | 50ml(85x30x40mm)   | 125ml(98x72x28mm)    | 1050ml(150x150x60mm)  | 1800ml(380x135x60mm)  |
| 15ml(60x30x15mm)  | 84ml(120x60x18mm)  | 460ml(160x120x35mm)  | 1290ml(150x150x80mm)  | 4000ml(225x225x100mm) |
| 15ml(30x30x30mm)  | 95ml(120x100x15mm) | 710ml(155x120x50mm)  | 1800ml(150x100x150mm) |                       |
| 22ml(100x25x15mm) | 100ml(100x50x30mm) | 900ml(120x120x100mm) | 4400ml(200x150x200mm) |                       |

|                  |                    |                      |                       |                      |
|------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 0.9ml(45x8x6mm)  | 59ml(100x30x30mm)  | 260ml(100x100x35mm)  | 1880ml(340x220x35mm)  | 6900ml(330x330x80mm) |
| 3ml(25x15x15mm)  | 84ml(65x65x30mm)   | 425ml(150x150x30mm)  | 3120ml(300x150x90mm)  | 14L(330x330x160mm)   |
| 5ml(30x20x17mm)  | 170ml(170x53x30mm) | 445ml(100x100x60mm)  | 3300ml(200x200x100mm) |                      |
| 16ml(40x30x20mm) | 200ml(115x90x30mm) | 1090ml(140x140x70mm) | 3760ml(300x200x80mm)  |                      |
| 35ml(70x30x30mm) | 230ml(115x65x45mm) | 1260ml(160x120x85mm) | 4000ml(235x165x130mm) |                      |

|                                     |                                      |                                      |                                        |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 큰 것 1개(50x40x20)와 작은 것 2개(30x20x17) | 큰 것 1개(90x65x30) 작은 것 4개(50x20x20)   | 큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 4개(20x20x17)  | 큰 것 1개(115x90x30) 작은 것 5개(75x20x20)    | 큰 것 1개(120x60x20)와 작은 것 2개(50x40x20)  |
| 큰 것 1개(80x80x40)와 작은 것 2개(60x30x30) | 큰 것 1개(90x65x30)와 작은 것 2개(50x40x20)  | 큰 것 1개(100x30x20)와 작은 것 3개(30x20x17) | 큰 것 1개(115x115x35)와 작은 것 3개(100x30x20) | 큰 것 1개(120x60x20)와 작은 것 2개(100x20x20) |
| 큰 것 1개(90x60x20) 작은 것 4개(50x20x20)  | 큰 것 1개(90x65x30)와 작은 것 3개(52x25x23)  | 큰 것 1개(100x40x20)와 작은 것 3개(φ28x17)   | 큰 것 1개(120x30x15) 작은 것 5개(20x20x17)    | 큰 것 1개(120x60x20) 작은 것 5개(50x20x20)   |
| 큰 것 1개(90x60x17)와 작은 것 3개(50x28x1)  | 큰 것 1개(100x30x15)와 작은 것 3개(30x20x10) | 큰 것 1개(100x40x20)와 작은 것 3개(φ30x30)   | 큰 것 1개(115x115x35)와 작은 것 3개(100x30x20) | 큰 것 1개(120x60x40)와 작은 것 3개(40x35x25)  |
| 큰 것 1개(90x60x20)와 작은 것 2개(50x40x20) | 큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26)    | 큰 것 1개(100x100x40) 작은 것 9개(10ml)     | 큰 것 1개(120x35x18) 작은 것 7개(25x15x15)    | 큰 것 1개(120x80x30) 작은 것 6개(20ml)       |
| 큰 것 1개(90x60x20) 작은 것 5개(80x10x10)  | 큰 것 1개(100x30x20)와 작은 것 4개(φ20x20)   | 큰 것 1개(115x65x45)와 작은 것 4개(50x25x35) | 큰 것 1개(120x60x18)와 작은 것 4개(50x28x14)   | 큰 것 1개(120x80x40) 작은 것 6개(15ml)       |

|                                    |                                     |                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 큰 것 1개(φ58x60)와 작은 것 7개(φ16x50)    | 큰 것 1개(100x40x20)와 작은 것 3개(φ28x17)  | 큰 것 1개(120x60x20) 작은 것 2개(100x20x20 반원) |
| 큰 것 1개(φ70x70)와 작은 것 3개(φ28x58)    | 큰 것 1개(100x40x20)와 작은 것 3개(φ30x30)  | 큰 것 1개(120x60x40)와 작은 것 3개(40x35x25 반원) |
| 큰 것 1개(100x30x20)와 작은 것 4개(φ20x20) | 큰 것 1개(100x100x40) 작은 것 9개(10ml 일반) | 큰 것 1개(120x80x40) 작은 것 6개(15ml)         |
| 큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26)  | 큰 것 1개(115x65x45) 작은 것 4개(50x25x35) | 큰 것 1개(120x80x30) 작은 것 6개(20ml 높이 조절)   |

|                    |                   |                   |                    |                     |                       |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 2ml(50x10x10mm)    | 7ml(50x20x15mm)   | 68ml(65x65x25mm)  | 110ml(100x50x30mm) | 165ml(90x60x40mm)   | 1000ml(150x110x80)    |
| 2.5ml(70x12x7mm)   | 15ml(75x20x20mm)  | 75ml(90x60x20mm)  | 115ml(65x65x30mm)  | 170ml(90x90x30mm)   | 2000ml(160x140x120mm) |
| 4ml(50x20x10mm)    | 34ml(150x20x20mm) | 85ml(120x60x18mm) | 120ml(90x65x30mm)  | 185ml(80x80x40mm)   | 2600ml(200x200x80mm)  |
| 4.5ml (80x10x10mm) | 57ml(75x75x15mm)  | 80ml(120x60x18mm) | 135ml(95x68x28mm)  | 185ml(94x68x38mm)   | 4800ml(250x250x100mm) |
| 7ml(50x25x10mm)    | 63ml(150x45x20mm) | 90ml(120x60x20mm) | 160ml(78x28x107)   | 520ml(140x140x38mm) |                       |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| 구멍 포함 1.5ml (30x10x9.5mm) | 60ml(100x43x26mm)  |
| 19ml(100x24x17)           | 114ml(100x56x35mm) |
| 24ml(73x30x22mm)          | 175ml(100x84x35mm) |
| 36ml(100x27x27mm)         | 기타 사양은 맞춤 제작 가능    |

|                        |                         |                          |                            |                            |                            |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 뚜껑 포함 0.9ml (45x8x6mm) | 뚜껑 포함 26ml (50x25x35mm) | 뚜껑 포함 80ml (120x60x18mm) | 뚜껑 포함 150ml (100x100x25mm) | 뚜껑 포함 330ml (115x115x35mm) | 뚜껑 포함 520ml (140x140x38mm) |
| 뚜껑 포함 3ml (25x15x15mm) | 뚜껑 포함 40ml (50x50x25mm) | 뚜껑 포함 84ml (65x65x30mm)  | 뚜껑 포함 160ml (78x28x107mm)  | 뚜껑 포함 370ml (200x100x25mm) | 뚜껑 포함 750ml (150x150x50mm) |

|                           |                              |                              |                               |                               |                                |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 뚜껑 포함 4ml<br>(50x20x10mm) | 뚜껑 포함 59ml<br>(100x30x30mm)  | 뚜껑 포함 100ml<br>(65x65x35mm)  | 뚜껑 포함 170ml<br>(90x90x30mm)   | 뚜껑 포함 425ml<br>(150x150x30mm) | 뚜껑 포함 800ml<br>(200x100x50mm)  |
| 뚜껑 포함 7ml<br>(50x20x15mm) | 뚜껑 포함 60ml<br>(105x105x12mm) | 뚜껑 포함 100ml<br>(100x50x30mm) | 뚜껑 포함 260ml<br>(100x100x35mm) | 뚜껑 포함 445ml<br>(100x100x60mm) | 뚜껑 포함 900ml<br>(120x120x100mm) |
| 뚜껑 포함 7ml<br>(50x25x10mm) | 뚜껑 포함 68ml<br>(65x65x25mm)   | 뚜껑 포함 110ml<br>(70x70x30mm)  | 뚜껑 포함 310ml<br>(105x105x40mm) | 뚜껑 포함 510ml<br>(120x120x50mm) |                                |

|                    |                     |                     |                      |                      |
|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 4ml(50x20x10mm)    | 26ml(50x25x35mm)    | 195ml(85x80x40mm)   | 800ml(200x100x50mm)  | 3100ml(220x220x80mm) |
| 5.5ml(100x10x10mm) | 30ml(60x40x20mm)    | 200ml(90x60x45mm)   | 1100ml(305x90x60mm)  | 298ml(200x100x30mm)  |
| 10ml(75x18x14mm)   | 35ml(120x30x15mm)   | 205ml(120x80x30mm)  | 1480ml(200x200x50mm) |                      |
| 16ml(60x30x15mm)   | 150ml(100x100x25mm) | 210ml(85x85x40mm)   | 2400ml(250x155x80mm) |                      |
| 20ml(52x25x23mm)   | 190ml(120x60x40mm)  | 370ml(200x100x25mm) | 2830ml(300x180x70mm) |                      |

|                             |                         |                              |                             |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 뚜껑 포함 1050ml (150x150x60mm) | 뚜껑 포함 1460ml 180x180x60 | 뚜껑 포함 2600ml 200x200x80      | 뚜껑 포함 6900ml (330x330x80mm) |
| 뚜껑 포함 1090ml (140x140x70mm) | 뚜껑 포함 1480ml 200x200x50 | 뚜껑 포함 4400ml (200x150x200mm) | 뚜껑 포함 11000ml 330x330x120   |
| 뚜껑 포함 1290ml (150x150x80mm) | 뚜껑 포함 2830ml 300x180x70 | 뚜껑 포함 4800ml (250x250x100mm) | 뚜껑 포함 14L (330x330x160mm)   |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 뚜껑 포함 4ml 20x20x18mm | 뚜껑 포함 3.5ml 20x20x17mm |
|----------------------|------------------------|

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 800ml(130x120x75mm) | 1300ml(130x120x115mm) |
|---------------------|-----------------------|