


실험실 적용을 위한 사각 랩 프레스 몰드

품목 번호: PMS



소개

다양한 크기로 제공되는 사각 랩 프레스 몰드로 균일한 샘플을 쉽게 만드세요. 배터리, 시멘트, 세라믹 등에 이상적입니다. 맞춤형 크기 가능.

자세히 알아보기

모델	PMS-A	PMS-B	PMS-C	PMS-D	PMS-E	PMS-F	PMS-G
재질	Cr12MoV						
인텐터 경도	HRC60-HRC62						
샘플 크기	3×3 / 4×4 / 5×5 / 6×6 / 8×8 / 10×10 mm	12×12 / 15×15 / 16×16 / 18×18 / 20×20 mm	22×22 / 25×25 / 30×30 mm	32×32 / 35×35 / 40×40 mm	50×50 / 60×60 / 70×70 mm	81-150 mm(긴 변)	151-200 mm(긴 변)
캐비티 깊이	20 mm	30 mm	40 mm	45 mm	55/60/65 mm	60 mm	60 mm
외부 치수	φ43×93mm	φ53×120mm	φ73×133mm	φ88×150mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm	160×140mm	220×160mm
무게(Kg)	0.65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20	25kg-40kg	45kg-80kg

다른 크기는 맞춤 제작 가능