

스테인리스 고압 오토클레이브 반응기 실험실 압력 반응기

품목 번호: RE-1H



소개

직접 및 간접 가열을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션인 스테인리스 고압 반응기의 다용성을 발견하십시오. 스테인리스 스틸로 제작되어 고온 및 고압을 견딜 수 있습니다. 지금 자세히 알아보세요.

자세히 알아보기

--	--

정적 씰 - 누출 없음	반응 용기 고정 링과 고정 링 베이스는 오링 없이 완벽한 씰을 생성합니다. 구조적 특징에 따라 접촉 응력이 작동 압력 증가에 따라 증가하며, 고압에서 씰링 성능이 더 좋습니다.
--------------	--

안전 밸브 - 안전하고 신뢰할 수 있음	반응 가마에는 폭발 다이어프램을 채택한 안전 밸브가 장착되어 있으며, 폭발 수치 오차가 작고, 가스를 빠르게 배출하며, 안전하고 신뢰할 수 있습니다. 각 밸브는 니들 밸브, 왕복 펌프 형식을 채택하여 씰이 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어납니다. 모든 안전 밸브는 합리적인 설치와 막힘 없는 방출을 제공합니다.
-----------------------	---

압력 게이지 - 지진 안정성	심한 진동, 매체 맥동, 갑작스러운 언로딩 충격이 있는 환경을 위한 지진 압력 게이지는 게이지 지침을 명확하게 하고 안정성을 제공하며 우수한 내진 성능을 갖습니다.
-----------------	---

모델	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
반응기 부피	1L	2L	3L	5L	10-20L	30-50L
작동 압력	≤22Mpa					
온도 범위	≤350℃					
가열 방식	전기 가열					
가열 전력	2Kw	2Kw	2.5Kw	4Kw	6Kw	9Kw
교반 전력	80W	123W		185W	270W	
교반 속도	10-800RPM				10-500RPM	
컨트롤러	PID 온도 및 속도 제어, 디지털 디스플레이					
반응기 재질	SS304/316L					
리프팅 방식	수동/전동					
라이너 재질	옵션 PTFE 라이너					
재킷	옵션 이중 층 재킷					