

## 스테인레스 고압 반응기

품목 번호: RE-1H



### 소개

직접 및 간접 가열을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션인 스테인레스 고압 반응기의 다용성을 발견하십시오. 스테인레스 스틸로 제작되어 고온과 고압을 견딜 수 있습니다. 지금 자세히 알아보세요.

### [자세히 알아보기](#)

모델	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
반응기 부피	1L	2L	3L	5L	10-20L	30-50L
일의 압박감	≤22Mpa					
온도 범위	≤350°C					
가열 방식	전기 난방					
화력	2Kw	2Kw	2.5Kw	4Kw	6Kw	9Kw
교반력	80W	123W		185W	270W	
교반 속도	10-800RPM			10-500RPM		
제어 장치	디지털 디스플레이로 PID 온도 및 속도 제어					
원자로 재료	SS304/316L					
리프팅 방법	수동/전기					
라이너 소재	선택적 PTFE 라이너					
재킷	옵션 더블 레이어 재킷					