

세라믹/폴리우레탄 라이닝을 갖춘 건식 분말 및 액체용 스테인리스 스틸 실험실 볼 밀

품목 번호: KT-M



소개

세라믹/폴리우레탄 라이닝이 적용된 다목적 스테인리스 스틸 건식 분말/액체용 수평 볼 밀을 만나보세요. 세라믹, 화학, 야금 및 건축 자재 산업에 이상적입니다. 높은 분쇄 효율과 균일한 입도를 제공합니다.

자세히 알아보기

사양	KT-M200	KT-M300	KT-M500	KT-M1000	KT-M1500	KT-M2000
분쇄 드럼 속도	50	50	45	35	32	30
모터 전력(kw)	4	4	5.5	11	15	30
분쇄 드럼 용량	200L	300L	500L	1000L	1500L	2000L
적재 용적	90L	135L	220L	450L	700L	900L