

초밀봉 전해전지

품목 번호: ELCS



소개

초밀봉 전해전지는 향상된 밀봉 성능을 제공하여 높은 기밀성이 요구되는 실험에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	30ml ~ 1000ml
적용 온도 범위	0 ~ 60°C
밀봉 형태	나사 + 고무 패킹
재질	붕규산 유리 + PTFE
전해전지 구멍	전극 구멍 3개(6mm), 공기 구멍 2개(3mm), 맞춤형 개구부 사용 가능