

실험실용 10구 수평 불밀

품목 번호: KT-HJM10



소개

10구 수평 불밀은 10개의 불밀 용기(3000ml 이하)에 사용됩니다. 주파수 변환 제어, 고무 롤러 이동 및 PE 보호 커버가 있습니다.

자세히 알아보기

처리 원리	마찰
샘플 특징 적용	미세 중간에서 낮은 경도 취성 건조 또는 저점도
처리 유형	분쇄 혼합
최대 주입 크기	< 5 mm
샘플 입자 크기 범위	1-20um
불밀 용기 수	10
가장 큰 불밀 용기 용량	3000ml
사용 가능한 최소 분쇄 용기 용량	250ml
불밀 용기 선택 재료	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 나일론 스테인리스 스틸 폴리우레탄 등...
분쇄 미디어 선택 유형	구형 원통형
분쇄 볼 선택 재료	지르코니아 텅스텐 카바이드 마노 스테인리스 스틸 코런덤
분쇄 방법	건식 분쇄 습식 분쇄
고무 롤러 수:	6개
고무 롤러 속도	900 r/min
고무 롤러 커버 재질	폴리우레탄
고무 롤러 이동 방식	전기 제어
순 중량	165kg
치수	1330*670*740mm
보호 등급:	IP65
표준	CE