

## 10바디 수평 항아리 밀

품목 번호: KT-HJM10



### 소개

10바디 수평 자 밀은 10개의 볼 밀 포트(3000ml 이하)를 위한 제품입니다. 주파수 변환 제어, 고무 롤러 이동, PE 보호 커버가 있습니다.

### [자세히 알아보기](#)

처리 원리	마찰
응용 분야 샘플 기능	미세한 것   중간에서 낮은 정도   부서지기 쉬운 것   건조하거나 점성이 낮은 것
가공 유형	연삭   혼합
최대 사출 크기	< 5mm 미만
샘플 입자 크기 범위	1-20um
볼 밀 용기 수	10
사용 가능한 최대 볼 밀링 탱크 용량	3000ml
사용 가능한 최소 밀링 용기 용량	250ml
볼 밀링 탱크 옵션 재질	지르코니아   텅스텐 카바이드   마노   나일론 스테인리스 스틸   폴리 우레탄 등...
그라인딩 미디어 옵션 유형	구형   원통형
그라인딩 볼 옵션 재질	지르코니아   텅스텐 카바이드 마노   스테인리스 스틸   커런덤
연삭 방법	건식 연삭   습식 연삭
고무 롤러 개수:	6개 스틱
고무 롤러 속도	900 r/min
고무 롤러 커버 재질	폴리우레탄
고무 롤러 이동 방식	전기 제어
순 중량	165kg
치수	1330*670*740mm
보호 등급:	IP65
표준	CE