

터치스크린 자동 진공 열 프레스

품목 번호: PPZC



소개

실험실용 정밀 진공 열 프레스: 800°C, 5톤 압력, 0.1MPa 진공. 복합재료, 태양전지, 항공우주 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	120×120	200×200	300×300	400×400
가열 온도/전력	상온 -300°C / 1.6KW 상온 -500°C / 2KW 상온 -800°C / 4.5KW	상온 -300°C / 2.2KW 상온 -500°C / 3.4KW 상온 -800°C / 6KW	상온 -300°C / 3KW 상온 -500°C / 4.5KW	상온 -300°C / 4KW 상온 -500°C / 6KW
압력 범위	0.01-5.0 톤	0.01-25.0 톤	0.01-30.0 톤	0.01-50.0 톤
압력 정확도	0.01 톤			
진공	0.1 MPa			
디스플레이	7인치 (IPS HD) 터치스크린			
금속 버튼	은도금 접점, 서비스 수명 >100,000회			
그래프	각 작업의 그래프를 표시하고 USB를 통해 Excel 파일을 다운로드할 수 있습니다.			
프로그램 제어	최대 18개의 프로그래밍 가능한 제어 레벨: 압력/온도/진공/공기 흡입/수냉 각 레벨을 개별적으로 제어할 수 있습니다.			
진공 제어	진공 펌프 및 공기 흡입 밸브의 수동 활성화를 지원하며, 다단계 프로그램에서 진공 챔버의 진공 레벨을 자동으로 제어합니다.			
수냉	수동 수냉을 지원하며, 다단계 프로그램에서 자동 급속 냉각을 지원합니다.			
속도 조정	압력 및 온도 상승 속도 조절 가능.			
원격 제어	데이터 분석, 비교, 수정 및 내보내기를 위해 옵션 컴퓨터가 필요합니다.			
테이블릿 치수	120 x 120 mm (m x n)	200 x 200 mm (m x n)	300 x 300 mm (m x n)	400 x 400 mm (m x n)
작업 공간	130 x 55 mm	210 x 65 mm	320 x 70 mm	420 x 90 mm
도어 치수	300 x 200 mm (M x N)	380 x 200 mm (M x N)<	380 x 200 mm (M x N)<	480 x 200 mm (M x N)<
전원 공급 장치	220V/110V 맞춤 설정 가능			
진공 펌프 치수/무게	490 x 230 x 340 mm / 14 kg			
제품 치수/무게	480 x 560 x 750 mm (L x W x H) / 280 kg	580 x 660 x 1200 mm (L x W x H) / 480 kg	580 x 680 x 1200 mm (L x W x H) / 580 kg	680 x 760 x 1200 mm (L x W x H) / 1130 kg
포장 치수/무게	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 350 kg	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 550 kg	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 650 kg	900 x 800 x 1400 mm (L x W x H) / 1200 kg