

## 텅스텐 증발 보트

품목 번호: LMF-TEB



### 소개

증발 또는 코팅된 텅스텐 보트라고도 하는 텅스텐 보트에 대해 알아보십시오. 99.95%의 높은 텅스텐 함량을 가진 이 보트는 고온 환경에 이상적이며 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 여기에서 해당 속성과 응용 분야를 알아보십시오.

### [자세히 알아보기](#)

모델	두께(mm)	폭(mm)	길이(mm)	모양
#207	0.2	7	100	
#215	0.2	15	100	
#308	0.3	8	100	
#310	0.3	10	100	둥근 바닥 / 평평한 바닥 / 나비 / 맞춤형
#315	0.3	15	100	
#413	0.4	13	50	
#525	0.5	25	78	