

트윈 스크류 압출기 플라스틱 과립화 기계

품목 번호: RPM-03



소개

트윈 스크류 압출기 플라스틱 과립화 기계는 엔지니어링 플라스틱, 개질 플라스틱, 폐플라스틱 및 마스터배치의 혼합 및 가공 실험을 위해 설계되었습니다.

자세히 알아보기

모델 번호.	RPM-03A	RPM-03B
제어 시스템	PLC 제어/PLC 제어	
용량 (kg)	약 1-10kg/h(공식에 따라 결정)	약 30kg/h(공식에 따라 결정)
피더	트윈 스크류 정량 공급 또는 맞춤형	
스크류 직경	21.7mm(또는 맞춤형)	35mm(또는 맞춤형)
L:D (길이 대 직경 비율)	40 : 1	40:1-48:1
rpm 스크류 속도	0-300rpm	0-500rpm
모터	4KW	18.5KW
냉각 장치	공랭식/수냉식 (선택 사항)	
절단 장치	수냉 스트립/수중 절단/열 절단	
스크린 체인저	수동 스크린 체인저	
전력	12KW	25KW
부피 (mm)(W*D*H)	4000*550*1600mm	6800*960*1940mm
무게 (kg)	약 580kg	약 1900kg
전원 공급 장치	3 ̸, AC380V	