

## 초고진공 플랜지 항공 플러그 유리 소결 밀폐형 원형 커넥터 Kf/Iso/Cf

품목 번호: KT-VA10



### 소개

항공우주 및 반도체 분야에서 탁월한 기밀성과 내구성을 제공하도록 설계된 초고진공 CF 나이프 에지 플랜지 항공 플러그를 만나보세요.

### [자세히 알아보기](#)

매개변수 항목	상세 설명
커넥터 유형	플랜지 항공 플러그 유리 소결 가스 밀봉 원형 미군 표준 커넥터
인터페이스 표준	KF, ISO, CF
재질	스테인리스 스틸, 고순도 유리
작동 압력 범위	10 <sup>-9</sup> mbar ~ 대기압
작동 온도 범위	-200°C ~ +200°C
최대 부하 전류	10A
최대 부하 전압	500V
보호 수준	IP65
플랜지 크기(직경)	25mm, 40mm, 63mm, 100mm, 160mm, 200mm, 250mm
플랜지 크기(두께)	5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm
나사산 사양	M5, M6, M8, M10, M12
커넥터 무게	0.5kg, 1kg, 1.5kg, 2kg, 2.5kg, 3kg
설치 방법	나사 연결, 플랜지 연결
밀봉 방법	유리 소결, O-링 씬
색상	블랙, 실버