

고정밀 애플리케이션용 초고진공 전극 피드스루 커넥터 플랜지 전력 전극 리드

품목 번호: KT-VA09



소개

고정밀 애플리케이션에 완벽한 초고진공 전극 피드스루 커넥터 플랜지를 만나보세요. 고급 밀봉 및 전도성 기술로 초고진공 환경에서 안정적인 연결을 보장합니다.

자세히 알아보기

매개변수 설명	옵션
플랜지 사양	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63 (사용자 정의 가능)
리드 길이	100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm (사용자 정의 가능)
최대 작동 온도	400°C (사용자 정의 가능)
최대 작동 압력	10 ⁻¹⁰ Pa
밀봉 재료	세라믹, 금속