

초진공 전극 피드스루 커넥터 고정밀 애플리케이션을 위한 플랜지 전력 전극 리드

품목 번호: KT-VA09



소개

고정밀 애플리케이션에 적합한 초진공 전극 피드스루 커넥터 플랜지에 대해 알아보세요. 첨단 절링 및 전도성 기술로 초진공 환경에서도 안정적인 연결을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수 설명	옵션
플랜지 사양	CF16, CF25, CF40, CF63, CF100, KF16, KF25, KF40, KF50, KF63(사용자 지정 가능)
리드 길이	100mm, 200mm, 300mm, 500mm, 1000mm(사용자 지정 가능)
최대 작동 온도	400°C(사용자 지정 가능)
최대 작동 압력	10~10 Pa
절링 재료	세라믹, 금속