

UV 램프 트롤리

품목 번호: KT-P05



소개

UV 램프 트롤리는 플라스틱이 뿌려진 냉간 압연 판으로 만들어졌으며 이중 램프 구조를 채택했습니다. 그것은 움직일 수 있고, 접힐 수 있고, 사용하기 아주 편리한 보편적인 바퀴로 갖춰집니다.

[자세히 알아보기](#)

| 모델 | KT-C- I | KT-B- I | KT-C- II | KT-B- II |
|--------------|-----------------------|---------|----------|----------|
| 전압 | AC220V 50Hz | | | |
| 입력 전력 | 70VA | | 130VA | |
| 튜브 수 | 2x30W | | 4x30W | |
| 타이밍 범위 | 0-120분 | | | |
| UV 파장 | 253.7nm | | | |
| 조사 강도 | ≥90μw/cm ² | | | |
| 램프 암 조정 각도 | 90°, 120°, 150° | | | |
| 외부 포장 크기(mm) | 1160x410x370 | | | |
| 무게 | 18kg | | 24kg | |