

UV 램프 트롤리

품목 번호: KT-P05



소개

UV 램프 트롤리는 플라스틱이 뿌려진 냉간 압연 판으로 만들어졌으며 이중 램프 구조를 채택했습니다. 그것은 움직일 수 있고, 접힐 수 있고, 사용하기 아주 편리한 보편적인 바퀴로 갖춰집니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	KT-C- I	KT-B- I	KT-C- II	KT-B- II
전압	AC220V 50Hz			
입력 전력	70VA		130VA	
튜브 수	2x30W		4x30W	
타이밍 범위	0-120분			
UV 파장	253.7nm			
조사 강도	≥90μw/cm ²			
램프 암 조정 각도	90°, 120°, 150°			
외부 포장 크기(mm)	1160x410x370			
무게	18kg		24kg	