

## 진공 아크 유도 용해로

품목 번호: KT-VA



### 소개

활성 및 내화 금속 용해를 위한 진공 아크로의 성능을  
확인해 보세요. 고속, 뛰어난 탈기 효과, 오염 없음. 지금  
자세히 알아보세요!

### 자세히 알아보기

| 모델         | KT-VA1                   | KT-VA5        | KT-VA25        | KT-VA200     |
|------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------|
| 용량 (Kg)    | 1                        | 5-15          | 25             | 200          |
| 작동 전압 (V)  | 20-40                    |               |                |              |
| 작동 전류 (A)  | 1000A                    | 3000A         | 6000A          | 12000A       |
| 진공 압력 (Pa) | 1.3-1.3x10 <sup>-2</sup> |               |                |              |
| 전극 크기 (mm) | Φ25-40 x 400             | Φ10-45x1200   | Φ30-60x1350    | Φ56-150x1745 |
| 잉곳 크기 (mm) | Φ60x100                  | Φ80x135       | Φ100x400mm     | Φ200x670mm   |
| 치수 (m)     | 0.8x0.35x1.8             | 3.81x3.0x5.21 | 4.43x3.33x4.93 | 7.4x3.4x6.72 |