

## 진공 아크로 유도 용해로

품목 번호: KT-VA



### 소개

활성 및 내화 금속을 녹이는 진공 아크로의 힘을 발견하십시오. 고속, 탁월한 탈기 효과 및 오염이 없습니다. 지금 자세히 알아보세요!

[자세히 알아보기](#)

모델	KT-VA1	KT-VA5	KT-VA25	KT-VA200
용량(kg)	1	5-15	25	200
작동 전압(V)	20-40			
작동 전류(A)	1000A	3000A	6000A	12000A
진공 압력(Pa)	1.3-1.3x10 <sup>-2</sup>			
전극 크기(mm)	Φ25-40×400	Φ10-45x1200	Φ30-60x1350	Φ56-150x1745
잉곳 크기(mm)	Φ60x100	Φ80x135	Φ100x400mm	Φ200x670mm
치수(m)	0.8x0.35x1.8	3.81x3.0x5.21	4.43x3.33x4.93	7.4x3.4x6.72