

고성능 시스템의 효율적인 연결 및 안정적인 진공을 위한 진공 벨로우즈

품목 번호: KT-VA05



소개

고성능 시스템에서 안정적인 진공을 위한 고품질 진공 벨로우즈를 만나보세요. 304 및 316 스테인리스 스틸로 제작된 이 벨로우즈는 효율적인 연결과 우수한 밀봉 성능을 보장합니다. 에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
두께	KF16/KF25 0.2 및 KF40/KF50 0.25
파형	파형 변경
파장	5/6.5/8/9
재질	304 스테인리스 스틸
튜브 외부 직경	26/34/53/64
척 튜브 직경	30, 40/55/75mm
궁극 진공	0.00000001pa
투과율	5*10 ⁻¹⁰ pa.m3/s 미만
유연성	부드러움, 적절하게 굴리고 접고 늘릴 수 있음

사용 범위 수입 펌프, 조합 펌프, 분자 펌프, 확산 펌프, 이단 회전 날개 펌프, 냉각 펌프, 진공 펌프

벨로우즈의 기술적 내용은 매우 높으며, 품질, 용접 공정, 스테인리스 스틸 재질, 두께, 부드러움, 파형, 투과율, 절대 진공 값, 금속 피로 등을 증명하기 위해 헬륨 테스트가 필요합니다. 목적에 따라 다른 등급의 벨로우즈를 선택해야 합니다.

척 외부 직경	사양
30mm	KF16
40mm	KF25
55mm	KF40
75mm	KF50

국제 표준 부품의 크기는 일관되며, 길이는 고객 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.

직경	벽 두께	최소 굽힘 구간
KF16	0.15	±14%

직경	벽 두께	최소 굽힘 구간
KF25	0.15	±16%
KF40	0.15	±22%
KF50	0.15	±23%
ISO63	0.2	±26%
ISO80	0.2	±26%
ISO100	0.2	±27.5%

직경	벽 두께	최소 굽힘 구간
KF16	0.15	30
KF25	0.2	70
KF40	0.2	90
KF50	0.25	140
ISO63	0.25	150
ISO80	0.25	220
ISO100	0.25	280