

세라믹 섬유 라이너가 있는 진공 열처리로

품목 번호: KT-VF



소개

탁월한 단열 및 균일한 온도장을 위한 다결정 세라믹 섬유 단열 라이너가 있는 진공로. 1200°C 또는 1700°C의 최대 작동 온도 중에서 선택할 수 있으며, 높은 진공 성능과 정밀한 온도 제어가 가능합니다.

자세히 알아보기

로 모델	KT-VF12/KT-VF17
최대 온도	1200/1700°C
일정한 작동 온도	1100/1600°C
챔버 재질	세라믹 다결정 섬유
가열 요소	Cr2Al2Mo2 와이어 코일/몰리브덴 이황화물
가열 속도	0-20°C/분
온도 센서	내장형 K/B 타입 열전대
온도 컨트롤러	PLC가 있는 터치스크린 PID 컨트롤러
온도 제어 정확도	±1°C
온도 균일성	±5°C
전기 공급	AC110-440V, 50/60HZ

표준 챔버 크기 재고			
챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)	챔버 크기 (mm)	유효 부피 (L)
100x100x100	1	400x400x500	80
150x150x200	4.5	500x500x600	125
200x200x300	12	600x600x700	253
300x300x400	36	800x800x800	512
고객 맞춤형 크기 및 부피 수용 가능			