

실험실 규모 진공 유도 용해로

품목 번호: KT-VI



소개

진공 유도 용해로로 정밀한 합금 조성을 얻으십시오. 항공 우주, 원자력 및 전자 산업에 이상적입니다. 금속 및 합금의 효과적인 제련 및 주조를 위해 지금 주문하십시오.

자세히 알아보기

모델	용량 (강철)	최대 온도	최종 진공	정격 전력
KT-VI5	5 kg	1700 °C (2000 °C 옵션)	6×10^{-3} Pa	40 Kw
KT-VI10	10 kg	1700 °C (2000 °C 옵션)	6×10^{-3} Pa	40 Kw
KT-VI25	25 kg	1700 °C (2000 °C 옵션)	6×10^{-3} Pa	75 Kw
KT-VI50	50 kg	1700 °C (2000 °C 옵션)	6×10^{-3} Pa	100 Kw
KT-VI100	100 kg	1700 °C (2000 °C 옵션)	6×10^{-3} Pa	160 Kw
KT-VI200	200 kg	1700 °C (2000 °C 옵션)	6×10^{-3} Pa	200 Kw
KT-VI500	500 kg	1700 °C (2000 °C 옵션)	6×10^{-3} Pa	500 Kw

참고: 맞춤형 구성 및 반연속 용해 시스템을 사용할 수 있습니다. 특정 요구 사항에 대해 문의하십시오.