

진공 유도 용해로 아크 용해로

품목 번호: KT-VI



소개

진공 유도 용해로에서 정밀한 합금 조성을 얻으세요.
항공우주, 원자력 및 전자 산업에 이상적입니다. 금속 및
합금의 효과적인 제련과 주조를 위해 지금 주문하세요.

[자세히 알아보기](#)

도가니 유효 부피	4L
도가니 유효 용량(강철)	20kgs
최대 온도	2000 °C
최대 용융 진공	<ul style="list-style-type: none"> • 7×10-3Pa • 진공 시간: 예열이 완료되면 확산 펌프를 열고 30분 동안 최대 7×10-3Pa까지 진공을 유지합니다.
정격 전력	60KW
정격 전압	375V
전원 주파수	50HZ
정격 주파수	1500~2500HZ
정격 주파수	1500~2500HZ
발열체	유도 구리 코일
진공 시스템	<ul style="list-style-type: none"> • 70L/s 2단 로터리 베인 기계식 펌프 • Dia.300mm 확산 펌프, 최대 펌핑 속도: 5000L/s • Dia.300mm 확산 펌프 클로드 트랩, 펌프 오일의 효과적인 냉각 사이클 • Dia.300mm 확산 펌프 플래퍼 밸브 + Dia.80mm 이진 펌프 플래퍼 밸브 • 스테인리스 파이프 + 스테인리스 벨로우즈

모델	용량	온도	진공	정격 전력
KT-V15	5kg			40Kw
KT-V110	10kg			40Kw
KT-V125	25kg			75Kw
KT-V150	50kg	1700 °C	6x10-3Pa	100Kw
KT-V1100	100kg			160Kw
KT-V1200	200kg			200Kw

KT-VI500

500kg

500Kw

맞춤형 용융 생산 가능