

진공 라미네이션 프레스

품목 번호: KT-VLP



소개

진공 라미네이션 프레스로 깨끗하고 정밀한 라미네이션을 경험하세요. 웨이퍼 본딩, 박막 변형 및 LCP 라미네이션에 적합합니다. 지금 주문하세요!

자세히 알아보기

치수	전체 크기: 775mm(L) x 550mm(W) x 1325mm(H)		
구조	<ul style="list-style-type: none"> 고온 내성 Cr강으로 제작된 135 x 135mm 평면 가열 플레이트 2개, 최대 작동 온도 500°C. 최대 500°C의 작동 온도 1000W 발열체가 가열판 중앙에 삽입되어 빠른 가열이 가능합니다. 최대. 135x135mm 가열판의 하중: 500°C에서 10메트릭톤(55kg/cm²), RT에서 20메트릭톤(110kg/cm²) 두 개의 가열판을 개별적으로 제어하는 두 개의 정밀 온도 컨트롤러 30개의 프로그래밍 가능한 세그먼트 포함 냉각을 돕기 위해 가열판의 상단과 하단에 수냉 재킷이 내장되어 있습니다. 		
유압 펌프	<ul style="list-style-type: none"> 개조된 전기 유압 프레스가 진공 챔버에 연결됩니다. 두 가열판 사이의 이동 가능 거리: 15mm. 디지털 압력 게이지를 통해 자동 최대 압력 제어. 압력 정확도: +/-0.01 Mpa(0.1kg/cm²) 두 개의 평평한 가열판은 수냉식 냉각판과 함께 설치되어 최대. 최대 작동 온도 500°C. 작동 온도가 200°C 이상일 때는 가열판을 냉각하기 위해 수냉식(>15L/min)이 필요합니다. 		
온도 제어 및 압력 디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> 30개의 프로그래밍 가능한 세그먼트가 있는 두 개의 정밀 온도 컨트롤러가 가열판 . ±1°C 정확도로 개별적으로 제어합니다. 온도 컨트롤러에는 PID 자동 조정 기능, 과열 보호 및 열 커플 파손 보호 기능이 있습니다. 최대. 온도: 500°C(불활성 가스 또는 진공 사용, 정확도 +/-1°C) 최대. 가열 속도: 2.5°C/분 소프트웨어 및 PC 인터페이스가 컨트롤러에 내장되어 있으며, RS232 커넥터를 통해 PC에 연결하여 컴퓨터로 제어할 수 있습니다. 디지털 압력계(컨트롤러)는 진공 챔버 외부에 내장되어 있습니다. 원하는 값으로 압력을 설정하여 전동 유압 프레스를 자동으로 정지시킬 수 있습니다. 		
진공 챔버	<ul style="list-style-type: none"> 전기 유압 프레스와 가열판이 진공 챔버 내부에 배치됩니다. 진공 챔버는 525Lx480Wx450H(mm) 크기의 SS304로 제작되었습니다. 진공 챔버 용량: 약 75 리터. 직경 300mm의 진공 밀폐 힌지형 도어와 직경 150mm의 석영 유리창이 설치되어 있어 시료 적재 및 관찰이 용이합니다. 모든 진공 밀봉에 실리콘 O-링을 사용할 수 있습니다. 진공 챔버에는 정밀 디지털 진공 게이지(10E-4 토르) 1개가 설치되어 있습니다. 		
모델	KT-VLP100	KT-VLP300	KT-VLP400
가열판 크기	100x100mm	300x300mm	400x400mm

플레이트 이동 거리	30mm	40mm	40mm
작동 압력	가열 중 30T/냉각 상태 40T		
압력 게이지	디지털 압력 게이지		
가열 온도			
온도 제어	PID 열 컨트롤러가 있는 터치 스크린		
진공 챔버	304 스테인리스 스틸		
진공 펌프	로터리 베인 진공 펌프		
진공 압력	-0.1Mpa		
전원 공급 장치	AC110-220V, 50/60HZ		