

진공 유도 용해 방사 시스템 아크 용해로

품목 번호: KT-VIS



소개

당사의 Vacuum Melt Spinning System을 사용하여 쉽게 준안정 재료를 개발하십시오. 비정질 및 미정질 재료에 대한 연구 및 실험 작업에 이상적입니다. 효과적인 결과를 위해 지금 주문하십시오.

자세히 알아보기

모델	KT-VIS2	KT-VIS15	KT-VIS50	KT-VIS100
용량	20g	150g	500g	1000g
도가니	질화붕소/석영			
벨트 폭	1-10mm	1-30mm	1-40mm	1-70mm
스피너 크기	φ200mm	φ220mm	Φ300mm	Φ300mm
속도	3000r/분			
진공	6.7*10 ⁻⁴ 파			
가스 삽입	아르곤			
정격 전력	7kw	15kw	25kw	35kw
전원	AC110-480V 50/60HZ			
선택적 부분	적외선 온도 측정기, 재순환 냉각기, 스프레이 주조 구리 몰드			

다른 요구 사항은 사용자 정의 할 수 있습니다