

## 진공 밀폐형 연속 작동 회전 튜브 가열로 로터리 튜브 가열로

품목 번호: KT-CRTF



### 소개

당사의 진공 밀폐형 회전 튜브 가열로로 효율적인 재료 처리를 경험해 보세요. 실험 또는 산업 생산에 완벽하며, 제어된 공급 및 최적화된 결과를 위한 선택적 기능을 갖추고 있습니다. 지금 주문하세요.

### 자세히 알아보기

| 가열로 모델                                  | KT-CRTF12                                          | KT-CRTF14   | KT-CRTF16 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 최대 온도                                   | 1200℃                                              | 1400℃       | 1600℃     |
| 상시 작동 온도                                | 1100℃                                              | 1300℃       | 1500℃     |
| 가열 속도                                   | 0-20℃/min                                          | 0-10℃/min   |           |
| 가열로 튜브 재질                               | 석영/금속 합금                                           | Al2O3/Si3N4 |           |
| 회전 속도                                   | 0-20rpm                                            |             |           |
| 기울기 각도                                  | -5-30 도                                            |             |           |
| 가열로 튜브 직경                               | 30 / 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 230 / 280 mm |             |           |
| 단일 가열 구역 길이                             | 300 / 450 / 600 / 800mm                            |             |           |
| 진공 밀폐 솔루션                               | O-링이 포함된 SS 304 플랜지                                |             |           |
| 챔버 재질                                   | 일본 알루미늄 파이버                                        |             |           |
| 가열 요소                                   | Cr2Al2Mo2 와이어 코일                                   | SiC         | MoSi2     |
| 온도 센서                                   | K 타입                                               | S 타입        | B 타입      |
| 온도 컨트롤러                                 | 디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러                        |             |           |
| 온도 제어 정확도                               | ±1℃                                                |             |           |
| 전원 공급 장치                                | AC110-220V, 50/60HZ                                |             |           |
| 다양한 튜브 재질, 크기 및 가열 구역 길이는 맞춤 설정이 가능합니다. |                                                    |             |           |