

수직 고온 흑연 진공 흑연화로

품목 번호: GF-05



소개

3100℃까지의 탄소 재료 탄화 및 흑연화용 수직 고온 흑연화로. 탄소 섬유 필라멘트 및 탄소 환경에서 소결된 기타 재료의 성형 흑연화에 적합합니다. 야금, 전자 및 항공우주 분야에서 전극 및 도가니와 같은 고품질 흑연 제품 생산에 응용됩니다.

자세히 알아보기

제품 모델 사양	GF-05-Φ40×100	GF-05-Φ50×100	GF-05-Φ60×100	GF-05-Φ70×140	GF-05-Φ90×160	GF-05-Φ100×200
부피(L)	125	196	282	550	1000	1500
정격 온도(℃)	2800	2800	2800	2800	2800	2600
최대 온도(℃)	3100	3100	3100	3100	300	2800
유효 가열 면적(mm)	Φ400×1000	Φ500×1000	Φ600×1000	Φ700×1400	Φ900×1600	Φ1000×2000
전력(KW)	150	200	300	500	600	800
주파수(HZ)	1500	1000	1000	1000	1000	1000
온도 제어 방법	일본 시마 전기 온도 조절기					
가열 방법	유도 가열					
진공 시스템	회전식 진공 펌프 (고진공 요구 사항의 경우 루츠 진공 펌프 및 오일 확산 펌프 필요)					
소결 분위기	N ² Ar 및 기타 가스					
정격 전원 전압(V)	380					
정격 가열 전압(V)	750					
진공 한계(Pa)	100 (진공 냉간 상태)					