

진동 밀

품목 번호: KT-VMS



소개

효율적인 시료 준비를 위한 진동 밀, 분석 정밀도로 다양한 재료의 분쇄 및 연삭에 적합합니다.

건식/습식/극저온 분쇄 및 진공/불활성 기체 보호를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	중소 저경도; 취성; 건식 또는 습식
재료 투입 크기	< 15 mm
재료 배출 크기	0.1-20 um
처리 용량	250 / 500ml
디스크 팬 속도	1500 r/min
연삭 팬 재질	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 경화강; 나일론 등
모터 전력	550/750W
순 중량	218/228kg
치수	L780*W700*H1220 mm
보호 등급	IP65
품질 표준	CE