

진동 밀

품목 번호: KT-VMS



소개

효율적인 시료 전처리를 위한 진동 분쇄기로, 다양한 물질을 분석 정밀도로 분쇄 및 분쇄하는 데 적합합니다. 건식/습식/극저온 분쇄 및 진공/불활성 가스 보호를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

연삭 원리	충격 및 마찰력
적합한 재료	작고 중간 정도의 낮은 경도; 부서지기 쉬운 건식 또는 습식
재료 입력 크기	
재료 출력 크기	0.1-20 um
처리량	250 / 500ml
디스크 팬 속도	1500 r/min
연삭 팬 재료	텅스텐 카바이드; 세라믹; 마노; 스테인리스 스틸; 강철 경화; 나일론 등
모터 출력	550/750W
순 중량	218/228kg
치수	L780*W700*H1220 mm
보호 수준	IP65
품질 표준	CE