

실험실 시험체 및 진동체 분리기 셰이커 기계

품목 번호: KT-V400



소개

고주파 진동체를 사용하여 분말, 과립 및 작은 블록을 효율적으로 처리합니다. 진동 주파수를 제어하고, 연속 또는 간헐적으로 스크린을 통과시키며, 정확한 입자 크기 결정, 분리 및 분류를 달성합니다.

자세히 알아보기

최대 하중	25kg
최대 단계 수	9/13kg
최대 체 타워 질량	56kg
진폭	0.8-4mm
진동 주파수	3000회/분
스크리닝 입자 크기 범위	75um-125mm
사용 가능한 최대 체 직경	400mm
최대 체 타워 높이	960mm
추가 기능	편안한 시각적 체 누름판
스크리닝 방법	건식
전기 설명	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
전원 포트	국가 표준 / 유럽 표준 / 미국 표준 / 영국 표준 등
순중량	98kg
치수 (너비, 두께 및 높이)	600*660*1260mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001