

## 자동 실험실 온열 등방성 프레스(Wip) 20T / 40T / 60T

품목 번호: PCIH



### 소개

모든 표면에 균일한 압력을 가하는 등방성 프레스(WIP)의 효율성에 대해 알아보세요. 전자 산업 부품에 이상적인 WIP는 저온에서 비용 효율적이고 고품질의 압축을 보장합니다.

### 자세히 알아보기

기기 모델	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T
압력 범위	0-20T	0-40T	0-60.0톤
피스톤 직경	크롬 도금 오일 실린더 130mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 150mm(d)	크롬 도금 오일 실린더 200mm(d)
가압 프로세스	프로그램 가압 - 프로그램 유지-시간 제한 압력 해제		
유지 시간	1초 ~ 0초	1초 ~ 0초	1초 ~ 0초
압력 변환	프로그램이 시료가 받는 압력을 자동으로 변환합니다.		
디스플레이	4.3인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면	7인치 LCD 화면
가열 온도	실내 온도-200.0C	실내 온도-200.0C	실내 온도-200.0C
정압	300MPa	300MPa	300MPa
정압 챔버	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ×50×150(M×N)
실린더 스트로크(T)	50mm	50mm	50mm
샘플 제작 특성	편리한 작동을 위한 상판 로커 암 구조		
외부 치수	280×460×660(L×W×H)	280×460×660(L×W×H)	330×580×720(L×W×H)
장비 전원 공급 장치	1800W(220V/110 사용자 지정 가능)	1800W(220V/110 사용자 지정 가능)	3000W(220V/110 사용자 정의 가능)
장비 무게	180Kg	180Kg	290KG