

따뜻한 정수압 프레스(Wip) 워크스테이션 300Mpa

품목 번호: PCIW



소개

Warm Isostatic Pressing(WIP) 알아보기 - 정확한 온도에서 분말 제품을 성형하고 압축하기 위해 균일한 압력을 가능하게 하는 최첨단 기술입니다. 제조 시 복잡한 부품 및 구성품에 이상적입니다.

자세히 알아보기

모델	실린더 내경(mm)	실린더 내부 높이(mm)	최고압력(MPa)	최고 온도
PCIW150	Ø150	300-500	300	(순수) ≤ 90°C (열전달유) ≤ 250°C
PCIW200	Ø200	500-1000		
PCIW250	Ø250			
PCIW300	Ø300			
PCIW350	Ø350	500-1500		
PCIW400	Ø400	500-2000		
PCIW450	Ø450			
PCIW500	Ø500	1000~3000		
PCIW630	Ø630			
PCIW710	Ø710			
PCIW800	Ø800			
PCIW910	Ø910			
PCIW1000	Ø1000			