


내마모성 응용 분야를 위한 엔지니어링 고급 세라믹 산화알루미늄 Al₂O₃ 세라믹 와서

품목 번호: KM-C10



소개

알루미나 내마모성 세라믹 와서는 방열에 사용되며 알루미늄 방열판을 대체할 수 있으며 고온 저항 및 높은 열전도율을 제공합니다.

자세히 알아보기

내경 1 외경 7 두께 1.6	내부 4, 외부 8, 두께 1	내경 6.5 외경 15.5 두께 10	내경 8 외경 18 두께 8.5	내경 9.2 외경 14.5 두께 3.5	내경 13 외경 21 두께 5
내경 1.6 외경 6 두께 1.5	내부 4 외부 10 두께 2/3/5	내경 7 외경 10 두께 3	내경 8 외경 20 두께 2.5/4	내경 9.2 외경 14.5 두께 4	내경 14 외경 21.2 두께 2
내경 2 외경 4 두께 1	내경 5 외경 10 두께 2.5	내경 7 외경 14 두께 2.7	내경 8.2 외경 25 두께 3/5	내경 9.5 외경 18 두께 3	내경 14 외경 42 두께 5.5
내경 2 외경 16 두께 4.5	내경 5 외경 10 두께 2/3	내경 7 외경 25 두께 5	내경 8.5 외경 16 두께 3	내경 9 외경 31 두께 10	내경 15.5 외경 27 두께 3.5
내경 3 외경 6 두께 1	내경 5 외경 17.8 두께 10	내경 7.2 외경 15.5 두께 2.1/2.4	내경 8.6 외경 14 두께 1/1.5	내경 10 외경 25 두께 3/5	내경 16 외경 23 두께 0.8
내경 3 외경 6 두께 1.5	내경 5.5 외경 14 두께 3/5	내경 8 외경 12 두께 4	내경 8.6 외경 14 두께 2/3/4	내경 10 외경 27 두께 0.6	내경 16 외경 23 두께 2.5/4
내경 3 외경 6 두께 2/3/5	내경 5.5 외경 14 두께 3/10	내경 8.1 외경 13 두께 3	내경 8.6 외경 14 두께 5	내경 10 외경 36.5 두께 5	내경 16 외경 23 두께 5/7.7
내경 3 외경 10 두께 1.5/2/3/5	내경 6 외경 12 두께 2	내경 8 외경 13 두께 4	내경 9 외경 31 두께 5	내경 10 외경 50 두께 5	내경 16.5 외경 37 두께 5/10
내경 3.2 외경 7.8 두께 3.8	내경 6 외경 12 두께 3/4/5	내경 8 외경 15 두께 1	내경 9.2 외경 14.5 두께 2	내경 10.5 외경 18 두께 2	내경 17 외경 40 두께 3.5
내경 4 외경 6 두께 1	내경 6.5 외경 10 두께 4	내경 8 외경 17 두께 8.5	내경 9.2 외경 14.5 두께 2.5	내경 12.5 외경 25.5 두께 3	내경 23 외경 39 두께 3.5/5/10
내경 4 외경 7 두께 2.5	내경 6.5 외경 14 두께 2/4	내경 8 외경 18 두께 2	내경 9.2 외경 14.5 두께 3	내경 12.5 외경 25.5 두께 5	내경 31 외경 50.5 두께 3.5