

Xrd X선 회절 분쇄기

품목 번호: KT-XRD180



소개

KT-XRD180은 X선 회절(XRD) 분석 시료 준비를 위해 특별히 개발된 소형 데스크탑 다기능 수평식 그라인더입니다.

[자세히 알아보기](#)

애플리케이션 샘플	벌금 낮은 ~ 중간 경도 부서지기 쉬운 건조하거나 낮은 점도
처리 유형	그라인딩 블렌딩
최대 사출 크기	
샘플 입자 크기 범위	
볼 밀 단지의 수	1
그라인딩 용기 볼륨	180ml 100ml 50ml
그라인딩 컬럼의 수	42
그라인딩 미디어 유형	원통형 구의
분쇄 용기 재료	지르코니아 텅스텐 카바이드
연삭 방법	드라이 그라인딩 습식 분쇄
고무 롤러의 수	2 조각
최대 속도	1800rpm
순중량	28kg
치수	260*250*140mm
보호 등급	IP65
기준	CE