

실험실용 Xrf 봉산 분말 펠렛 프레스 몰드

품목 번호: PMXB

소개

XRF 봉산 실험실 분말 펠렛 프레스 몰드로 정확한 결과를 얻으십시오. X선 형광 분광법 샘플 준비에 완벽합니다. 맞춤형 크기 사용 가능.

[자세히 알아보기](#)



기기 모델	PMXB
시료 압축 모양	
몰드 재질	합금 공구강: C-12Nov
인덴터 경도	HRC60-HRC62
시료 크기	Φ32, Φ40mm
캐비티 깊이	45m (N)
외부 치수	Φ73X133mm(LXH)
몰드 무게	3.2Kg
크기 도표	

압력 강도 [Mpa]	50	100	200	300	400	600	800	1000	1200	1500
Φ32 T	4.02	8.04	16	24.1	32.1	48.2	64.3	80.4	96.5	120
Φ40 T	6.28	12.5	25.1	37.6	50.2	75.3	100	125	150	188

팁: 몰드는 국내에서 100-800 MPa에서 사용되며, 몰드의 최대 식사 한도는 1500 MPa입니다.