

Ftir용 Xrf & Kbr 스틸 링 실험실 분말 펠릿 프레스 몰드

품목 번호: PMXS

소개

스틸 링 실험실 분말 펠릿 프레스 몰드로 완벽한 XRF 샘플을 제작하세요. 빠른 태블릿 속도와 맞춤형 크기로 정확한 성형이 가능합니다.

자세히 알아보기



기기 모델	PMXS
샘플 모양	
다이 재질	합금 공구강: Cr12MoV
인덴터 경도	HRC60-HRC62
샘플 크기	Φ32, Φ40mm (M)
캐비티 깊이	45m (N)
치수	Φ73*133mm(L*H)
무게	3.2Kg
유압 분말 프레스 크기 다이어그램	