



KINTEK SOLUTION

## 알루미나 도가니 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

# KINTEK SOLUTION

## 회사 프로필

### >>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



## 뚜껑 원통형 실험실 도가니가 있는 알루미나(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 도가니

품목 번호: KM-C02



### 소개

원통형 도가니 원통형 도가니는 가장 일반적인 도가니 모양 중 하나이며 다양한 재료를 녹이고 처리하는 데 적합하며 취급 및 청소가 쉽습니다.

### 자세히 알아보기

|                      |                        |                     |                     |                      |                          |                          |                              |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 0.4ml(Ø10x10mm)      | 4ml(Ø14x45mm)          | 23ml(Ø30x55mm)      | 74ml(Ø45x65mm)      | 150ml(Ø90x30mm )     | 260ml(Ø75x65mm )         | 470ml(Ø80x120mm)         | 1400ml(Ø130x130mm)           |
| 0.8ml(Ø12x12mm)      | 6.5ml(Ø19x35mm)        | 25ml(Ø28x58mm)      | 85ml(Ø50x60mm)      | 160ml(Ø65x65mm )     | 275ml(Ø60x120mm)         | 480ml(Ø95x95mm)          | 1600ml(Ø140x140mm)           |
| 1.5ml(Ø20x10mm)      | 7ml(Ø30x20mm)          | 28ml(Ø50x25mm)      | 89ml(Ø60x40mm)      | 198ml(Ø85x50mm )     | 280ml(Ø80x80mm )         | 560ml(Ø130x60mm)         | 2000ml(Ø150x140mm)           |
| 3ml(Ø12x40mm)        | 7.5ml(Ø28x17mm)        | 35ml(Ø40x40mm)      | 93ml(Ø40x100mm )    | 220ml(Ø60x100mm )    | 300ml(Ø90x65mm )         | 630ml(Ø100x100mm)        | 2400ml(Ø230x80mm)            |
| 3ml(Ø16x20mm)        | 9ml(Ø30x25mm)          | 38ml(Ø35x51mm)      | 120ml(Ø50x80mm )    | 220ml(Ø70x70mm )     | 310ml(Ø70x100mm )        | 840ml(Ø150x65mm)         | 2500ml(Ø150x180mm)           |
| 3ml(Ø20x20mm)        | 12ml(Ø30x28mm)         | 40ml(Ø50x30mm)      | 130ml(Ø60x60mm )    | 220ml(Ø100x35mm )    | 330ml(Ø95x60mm )         | 1000ml(Ø115x130mm)       | 2520ml(Ø200x100mm)           |
| 3.5ml(Ø16x28mm)      | 13ml(Ø30x30mm)         | 63ml(Ø50x45mm)      | 130ml(Ø70x50mm )    | 250ml(Ø85x60mm )     | 360ml(Ø80x100mm )        | 1100ml(Ø100x180mm)       | 2700ml(Ø160x160mm)           |
| 3.5ml(Ø18x26mm)      | 21ml(Ø35x30mm)         | 70ml(Ø50x50mm)      | 145ml(Ø50x100mm )   | 250ml(Ø95x50mm )     | 450ml(Ø90x90mm )         | 1350ml(Ø125x150mm)       | 3400ml(Ø180x170mm)           |
| 5240ml(Ø200x200mm)   |                        |                     |                     |                      |                          |                          |                              |
| 0.8ml볼록커버 포함(Ø12x12) | 3.5ml볼록커버 포함(Ø16x28)   | 11ml볼록커버 포함(Ø19x58) | 28ml버클커버 포함(Ø50x25) | 53ml 볼록커버 포함(Ø40x70) | 100ml(디스크 커버 포함)(Ø58x60) | 280ml(디스크 커버 포함)(Ø80x80) | 1100ml with 디스크 커버(Ø100x180) |
| 1.5ml버클커버 포함(Ø20x10) | 3.5ml버클커버 포함(Ø16x28)   | 12ml볼록커버 포함(Ø30x28) | 29ml볼록커버 포함(Ø40x35) | 61ml 볼록커버 포함(Ø40x80) | 120ml볼록커버 포함(Ø50x80)     | 280ml버클커버 포함(Ø80x80)     | 1350ml디스크 커버 포함(Ø125x150)    |
| 1.5ml볼록커버 포함(Ø20x10) | 3.5ml볼록한 커버 포함(Ø18x26) | 12ml버클커버 포함(Ø30x28) | 35ml볼록커버 포함(Ø40x40) | 63ml볼록커버 포함(Ø50x45)  | 130ml(디스크 커버 포함)(Ø60x60) | 300ml버클커버 포함(Ø90x65)     | 1400ml(디스크 커버 포함)(Ø130x130)  |
| 3ml볼록커버 포함(Ø12x40)   | 4ml볼록커버 포함(Ø14x45)     | 13ml볼록커버 포함(Ø30x30) | 38ml볼록커버 포함(Ø35x50) | 63ml버클커버 포함(Ø50x45)  | 130ml(디스크 커버 포함)(Ø70x50) | 450ml(디스크 커버 포함)(Ø90x90) | 1600ml와 디스크 커버(Ø140x140)     |
| 2ml볼록커버 포함(Ø16x20)   | 6.5ml볼록커버 포함(Ø19x35)   | 13ml버클커버 포함(Ø30x30) | 38ml버클커버 포함(Ø35x50) | 70ml볼록커버 포함(Ø50x50)  | 150ml(디스크 커버 포함)(Ø90x30) | 450ml버클커버 포함(Ø90x90)     | 2000ml with 디스크 커버(Ø150x140) |

|  |  |  |                               |                               |                               |                                    |                                 |
|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 2ml버클커버<br>포함(φ16x20)                  | 7ml블록커버<br>포함(φ30x20)                  | 15ml 블록 커버<br>포함(φ47x13)                   | 40ml블록커버<br>포함(φ50x30)        | 70ml버클커버<br>포함(φ50x50)        | 150ml버클커버<br>포함(φ90x30)       | 560ml(디스크 커버<br>포함)(φ130x60)       | 2400ml디스크 커버<br>포함(φ230x80)     |
| 3ml버클커버<br>포함(φ20x18)                  | 7.5ml블록한 커버<br>포함(φ28x17)              | 23ml블록커버<br>포함(φ30x55)                     | 50ml버클커버<br>포함(φ35x70)        | 73ml블록커버<br>포함(φ35x100)       | 160ml(디스크 커버<br>포함)(Ø65x65)   | 630ml(디스크 커버<br>포함)(φ100x100)      | 2500ml with 디스크<br>커버(φ150x180) |
| 3ml블록커버<br>포함(φ20x18)                  | 8ml버클커버<br>포함(φ25x25)                  | 23ml버클커버<br>포함(φ30x55)                     | 50ml블록커버<br>포함(φ40x60)        | 85ml블록커버<br>포함(φ50x60)        | 163ml(디스크 커버<br>포함)(Ø90x35)   | 840ml(디스크 커버<br>포함)(φ150x65)       | 디스크 커버 포함<br>2700ml(φ160x160)   |
| 3ml블록커버<br>포함(φ20x20)                  | 9ml블록커버<br>포함(Ø20x50)                  | 25ml블록커버<br>포함(φ28x58)                     | 52ml버클커버<br>포함(φ30x100)       | 85ml버클커버<br>포함(φ50x60)        | 220ml(디스크 커버<br>포함)(Ø60x100)  | 950ml with 디스크<br>커버(φ120x120)     | 디스크 커버 포함<br>3400ml(φ180x170)   |
| 3ml버클커버<br>포함(φ20x20)                  | 9ml블록커버<br>포함(φ30x25)                  | 28ml블록커버<br>포함(Ø50x25)                     | 52ml블록커버<br>포함(φ30x100)       | 95ml(디스크 커버<br>포함)(φ95x20)    | 260ml(디스크 커버<br>포함)(70x70)    | 1000ml with<br>디스크<br>커버(φ115x130) |                                 |
| 0.4ml(10x10)                           | 1.5ml(13x24)                           | 3ml(20x18)                                 | 5ml(15x70)                    | 8ml(25x25)                    | 15ml(30x28)                   | 39ml(35x58)                        |                                 |
| 0.7ml(20x4)                            | 2ml(30x5)                              | 3ml(35x6)                                  | 6ml(16x50)                    | 9ml(20x50)                    | 15ml(47x13)                   | 50ml(35x70)                        |                                 |
| 1ml(10x50)                             | 2.5ml(10x60)                           | 4ml(12x150)                                | 6.5ml(19x35)                  | 11ml(19x58)                   | 18ml(23x60)                   | 50ml(40x60)                        |                                 |
| 1.2ml(11x20)                           | 3ml(12x40)                             | 4ml(14x45)                                 | 8ml(16x56)                    | 12ml(55x8)                    | 29ml(40x35)                   |                                    |                                 |
| 대(Ø58x60) 1개,<br>소(Ø16x50) 7개          | 대형 1개(100x40x20) 및<br>소형 3개(φ28x17)    | 큰 것 1개(120x60x20) 작은<br>것 2개(100x20x20 반환) |                               |                               |                               |                                    |                                 |
| 대형 1개(Ø70x70) 및 소형<br>3개(Ø28x58)       | 대형(100x40x20) 1개,<br>소형(φ30x30) 3개     | 큰 것 1개(120x60x40) 작은<br>것 3개(40x35x25 반환)  |                               |                               |                               |                                    |                                 |
| 대형 1개(100x30x20) 및<br>소형 4개(Ø20x20)    | 대(100x100x40) 1개<br>소(10ml) 9개         | 대(120x80x30) 1개<br>소(20ml) 6개              |                               |                               |                               |                                    |                                 |
| 큰 것 하나(100x30x20)<br>작은 것 다섯 개(φ18x26) | 큰 것 1개(115x65x45)<br>작은 것 4개(50x25x35) | 대(120x80x40) 1개<br>소(15ml) 6개              |                               |                               |                               |                                    |                                 |
| 52ml(30x100)                           | 80ml(56x50)                            | 119ml(40x135)                              | 180ml(50x120)                 | 270ml(90x60)                  |                               |                                    |                                 |
| 53ml(40x70)                            | 95ml(95x20)                            | 127ml(45x110)                              | 185ml(59x87)                  | 300ml(100x50)                 |                               |                                    |                                 |
| 61ml(40x80)                            | 100ml(58x60)                           | 140ml(115x20)                              | 230ml(100x40)                 | 375ml(70x120)                 |                               |                                    |                                 |
| 73ml(35x100)                           | 105ml(75x27)                           | 163ml(90x35)                               | 250ml(70x90)                  | 420ml(70x145)                 |                               |                                    |                                 |
| 2ml 외부 버클 캡<br>포함(φ16x20)              | 내부 블록 캡(φ16x50)<br>포함 6ml              | 디스크 커버 포함<br>220ml(φ100x35)                | 디스크 커버 포함<br>300ml(φ100x50)   | 디스크 커버 포함<br>610ml(φ80x155)   | 디스크 커버 포함<br>900ml(φ115x110)  |                                    |                                 |
| 내부 블록 캡 포함<br>2ml(φ16x20)              | 8ml with<br>버클캡(φ16x56)                | 디스크 커버 포함<br>250ml(Ø85x60)                 | 디스크 커버 포함<br>330ml(φ95x60)    | 버클캡 포함<br>610ml(φ80x155)      | 디스크 커버 포함<br>1050ml(φ150x80)  |                                    |                                 |
| 3.5ml with<br>버클캡(φ16x28)              | 내부 블록 캡 포함<br>8ml(φ16x56)              | 버클캡 포함<br>250ml(φ85x60)                    | 디스크 커버 포함<br>360ml(φ80x100)   | 디스크 커버 포함<br>790ml(φ80x200)   | 디스크 커버 포함<br>1100ml(φ100x180) |                                    |                                 |
| 내부 블록 캡 포함<br>3.5ml(φ16x28)            | 디스크 커버 포함<br>50ml(φ40x60)              | 디스크 커버 포함<br>260ml(φ75x65)                 | 버클캡 포함<br>360ml(φ80x100)      | 버클캡 포함<br>790ml(φ80x200)      |                               |                                    |                                 |
| 내부 블록 캡(φ15x70)<br>포함 5ml              | 디스크 커버 포함<br>130ml(φ70x50)             | 디스크 커버 포함<br>270ml(φ90x60)                 | 디스크 커버 포함<br>420ml(φ70x145)   | 디스크 커버 포함<br>860ml(φ140x70)   |                               |                                    |                                 |
| 6ml with<br>버클캡(φ16x50)                | 디스크 커버 포함<br>163ml(φ90x35)             | 270ml(버클캡<br>포함)(φ90x60)                   | 디스크 커버 포함<br>560ml(φ115x70)   | 900ml(디스크 커버<br>포함)(φ110x120) |                               |                                    |                                 |
| 디스크 캡 포함<br>0.7ml(φ20x4)               | 내부 블록 캡(φ14x45)<br>포함 4ml              | 버클캡 포함 8ml(φ25x25)                         | 디스크 커버 포함<br>1240ml(φ125x125) | 디스크 커버 포함<br>2500ml(φ150x180) |                               |                                    |                                 |

|                        |                             |                            |                               |                               |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 디스크 캡 포함<br>2ml(Φ30x5) | 내부 볼록 캡(Φ19x35)<br>포함 6.5ml | 내부 볼록 캡 포함<br>11ml(Φ19x58) | 디스크 커버 포함<br>2700ml(Φ160x160) | 디스크 커버 포함<br>2600ml(Φ130x245) |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|                        |                             |                     |                               |                               |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 디스크 캡 포함<br>3ml(Φ35x6) | 내부 볼록 캡 포함<br>7.5ml(Φ28x17) | 버클캡 포함 15ml(Φ30x30) | 디스크 커버 포함<br>1290ml(Φ115x155) | 디스크 커버 포함<br>3800ml(Φ160x240) |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|                          |                           |                            |                               |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 외부 버클 캡 포함<br>3ml(Φ35x6) | 내부 볼록 캡 포함<br>8ml(Φ25x25) | 내부 볼록 캡 포함<br>25ml(Φ28x58) | 디스크 커버 포함<br>1460ml(Φ140x120) |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|

|                         |                           |                           |                              |                               |                               |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 디스크 캡 포함<br>3ml(Φ20x18) | 디스크 커버 포함<br>74ml(Φ45x65) | 버클 커버 포함<br>450ml(Φ90x90) | 디스크 커버 포함<br>630ml(Φ100x100) | 디스크 커버 포함<br>1000ml(Φ115x130) | 내부 볼록 캡 포함<br>2400ml(Φ230x80) |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|                            |                           |                             |                            |                               |                               |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 내부 볼록 캡 포함<br>21ml(Φ35x30) | 디스크 커버 포함<br>95ml(Φ95x20) | 디스크 커버 포함<br>470ml(Φ80x120) | 디스크 커버 포함<br>840ml(Φ50x65) | 디스크 커버 포함<br>1350ml(Φ125x150) | 디스크 커버 포함<br>2600ml(Φ145x195) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|                        |                            |                            |                             |                               |                               |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 버클캡 포함<br>21ml(Φ35x30) | 디스크 커버 포함<br>100ml(Φ60x55) | 버클 커버 포함<br>470ml(Φ80x120) | 디스크 커버 포함<br>900ml(Φ80x235) | 디스크 커버 포함<br>1400ml(Φ130x130) | 디스크 커버 포함<br>3400ml(Φ180x170) |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|

|                            |                             |                            |                            |                               |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 내부 볼록 캡 포함<br>39ml(Φ35x58) | 디스크 커버 포함<br>127ml(Φ45x110) | 디스크 커버 포함<br>480ml(Φ95x95) | 버클 커버 포함<br>900ml(Φ80x235) | 디스크 커버 포함<br>1600ml(Φ140x140) |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|

|                         |                            |                             |                              |                               |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 버클 캡 포함<br>39ml(Φ35x58) | 디스크 커버 포함<br>450ml(Φ90x90) | 디스크 커버 포함<br>560ml(Φ130x60) | 디스크 커버 포함<br>950ml(Φ120x120) | 디스크 커버 포함<br>2000ml(Φ150x140) |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|

|                         |                            |                            |                            |                             |                             |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 버클캡 포함<br>73ml(Φ35x100) | 디스크 커버 포함<br>100ml(Φ58x60) | 디스크 커버 포함<br>130ml(Φ65x50) | 디스크 커버 포함<br>160ml(Φ65x65) | 디스크 커버 포함<br>220ml(Φ60x100) | 디스크 커버 포함<br>275ml(Φ60x120) |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

|                         |                              |                             |                              |                             |                           |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 버클 캡 포함<br>74ml(Φ45x65) | 내부 볼록 캡 포함<br>119ml(Φ40x135) | 디스크 커버 포함<br>140ml(Φ115x20) | 내부 볼록 캡 포함<br>180ml(Φ50x120) | 디스크 커버 포함<br>230ml(Φ100x40) | 버클 커버 포함<br>280ml(Φ80x80) |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|

|                           |                         |                              |                            |                            |                           |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 디스크 커버 포함<br>80ml(Φ56x50) | 버클캡 포함<br>120ml(Φ50x80) | 내부 볼록 캡 포함<br>145ml(Φ50x100) | 버클 커버 포함<br>180ml(Φ50x120) | 디스크 커버 포함<br>250ml(Ø70x90) | 버클 커버 포함<br>300ml(Φ90x65) |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|

|                        |                            |                          |                            |                            |                             |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 버클캡 포함<br>85ml(Φ50x60) | 버클 커버 포함<br>127ml(Φ45x110) | 버클캡 포함<br>145ml(Φ50x100) | 디스크 커버 포함<br>185ml(Φ59x87) | 디스크 커버 포함<br>250ml(Φ95x50) | 디스크 커버 포함<br>310ml(Φ70x100) |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|

|                           |                            |                           |                           |                            |                             |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 디스크 캡 포함<br>93ml(Φ40x100) | 디스크 커버 포함<br>130ml(Φ60x60) | 버클 커버 포함<br>150ml(Φ90x30) | 버클 커버 포함<br>198ml(Φ85x50) | 디스크 커버 포함<br>260ml(Φ70x70) | 디스크 커버 포함<br>375ml(Φ70x120) |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|

|               |                |                 |                 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 560ml(115x70) | 900ml(110x120) | 1100ml(107x160) | 2600ml(130x245) |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|

|               |                |                 |                 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 610ml(80x155) | 900ml(115x110) | 1240ml(125x125) | 2600ml(145x195) |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|

|               |                |                 |                 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 790ml(80x200) | 950ml(120x120) | 1290ml(115x155) | 3800ml(160x240) |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 860ml(140x70) | 1000ml(104x155) | 1460ml(140x120) | 5200ml(185x240) |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| 900ml(80x235) | 1050ml(150x80) | 2000ml(150x140) |
|---------------|----------------|-----------------|

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 2520ml(Φ200x100) | 5200ml(Φ185x240) | 5240ml(Φ200x200) |
|------------------|------------------|------------------|

|               |                |                 |                   |                  |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 50ml (Φ40x60) | 330ml (Φ95x60) | 790ml (Φ80x200) | 1240ml (Φ125x125) | 3800ml(Φ160x240) |
|---------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|

|               |                 |                 |                   |                   |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 163ml(Φ90x35) | 360ml (Φ80x100) | 860ml (Φ140x70) | 1290ml (Ø115x155) | 5200ml (Φ185x240) |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|

|                 |                 |                  |                   |                   |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 220ml (Φ100x35) | 420ml (Φ70x145) | 900ml (Φ110x120) | 1460ml (Φ140x120) | 5240ml (Φ200x200) |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|

|                |                 |                  |                  |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 250ml (Φ85x60) | 470ml (Φ80x120) | 900ml (Φ115x110) | 2500ml(Φ150x180) |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|

|                |                 |                  |                   |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 270ml (Φ90x60) | 560ml (Φ115x70) | 1050ml (Φ150x80) | 2520ml (Φ200x100) |
|----------------|-----------------|------------------|-------------------|

|                 |                 |                   |                  |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 300ml (Φ100x50) | 610ml (Φ80x155) | 1100ml (Φ100x180) | 2600ml(Φ130x245) |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|

뒷개 없이 주문을 받아서  
만들어진  $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$

뒷개를 가진 주문을 받아서  
만들어진  $\Phi 56 \times 50 \text{mm}$

## 알루미나(Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) 뚜껑이 있는 세라믹 도가니 반원형 보트

품목 번호: KM-C03



### 소개

도가니는 다양한 재료를 녹이고 가공하는 데 널리 사용되는 용기이며 반원형 보트 모양의 도가니는 특수한 제련 및 가공 요구 사항에 적합합니다. 그 종류와 용도는 재료와 모양에 따라 다릅니다.

### 자세히 알아보기

|                            |                   |                   |                         |                          |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5ml(40x25x17mm)            | 17ml(55x35x22mm)  | 42ml(100x40x25mm) | 97ml(250x40x19mm)       | 뚜껑 포함 9ml (100x20x15mm)  |
| 7ml(100x20x20mm)           | 18ml(80x30x16mm)  | 48ml(100x45x22mm) | 110ml(100x65x30mm)      | 뚜껑 포함 20ml (100x30x20mm) |
| 9ml(65x25x16mm)            | 20ml(100x30x20mm) | 58ml(60x55x40mm)  | 1025ml(200x130x60mm)    | 뚜껑 포함 30ml(100x35x18mm)  |
| 9ml(100x20x15mm)           | 30ml(100x35x18mm) | 60ml(150x40x20mm) | 700ml(150x150x60mm)     | 뚜껑 포함 40ml (100x40x20mm) |
| 9.5ml(38x34x19mm)          | 40ml(60x54x24mm)  | 65ml(100x50x30mm) | 800ml(180x120x45mm)     | 뚜껑 포함 42ml(100x40x25mm)  |
| 12ml(40x35x25mm)           | 40ml(100x40x20mm) | 85ml(115x55x28mm) | 뚜껑 포함 7ml (100x20x20mm) | 뚜껑 포함 65ml(100x50x30mm)  |
| 뚜껑 포함 700ml (150x150x60mm) |                   |                   |                         |                          |



## Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

